

# Albero laminato calibrato rettificato **Stock** **Acc**

## MAT

## Albero in acciaio 100C6

- Acciaio da utensili per lavorazione a freddo, resistente a usura e fatica, abbastanza sensibile agli urti
- Buona tenacità, debole deformazione dopo la tempra (a cuore o superficiale per induzione)
- Saldabilità: sconsigliata
- Diametro tolleranza h7
- Materiali:

Acciaio 100C6 (1.2067)  
Stato normalizzato  
Rm: 700/800 N/mm<sup>2</sup>  
Durezza ≤ 217 HB  
Densità: 7,85

### Composizione:

Carbonio: 0,95 à 1,1%  
Manganese: 0,25 à 0,45%  
Silicio: 0,15 à 0,35%  
Cromo: 1,35 à 1,6%  
Zolfo max: 0,015%  
Forsforo max: 0,025%

### Trattamento termico:


Tempra ad olio 825-875°C.

### Applicazioni


- Copiglie, punzoni, espulsori, colonne di guida, cuscinetti, lime, punte trapano, alesatore

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



**Eccellente rapporto  
qualità/prezzo**



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD (h7)	L	Massa (kg/m)	Stock <sup>1</sup>	Prix Uni. 1 à 5
MAT2-1000	2	1000	0,05	✓	2,23 €
MAT2,5-1000	2,5	1000	0,08	✓	8,00 €
MAT3-1000	3	1000	0,11	✓	2,50 €
MAT4-1000	4	1000	0,2	✓	2,74 €
MAT5-1000	5	1000	0,31	✓	6,37 €
MAT6-1000	6	1000	0,45	✓	3,76 €
MAT8-1000	8	1000	0,8	✓	4,24 €
MAT10-1000	10	1000	1,25	✓	6,27 €
MAT12-1000	12	1000	1,8	✓	9,04 €
MAT15-1000	15	1000	2,82	✓	13,35 €
MAT20-1000	20	1000	5,01	✓	23,73 €
MAT30-1000	30	1000	11,26	✓	53,45 €
MAT40-1000	40	1000	20,03	✓	95,02 €
MAT50-1000	50	1000	31,29	-	148,46 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm