

Distanziatore esagonale

Stock Ott

MPB



Ottone

- Maschio/femmina

- Materiale:

Ottone finitura elettrolisi al nichel

- Confezione: 20 pezzi



SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	L1	L2	L3	L4	AF	R	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo Unit. per conf.
MPB2-5/B	M2	5	3	6	0,70	4	0,10	20	✓	4,98 €
MPB2-8/B	M2	8	4	6	0,70	4	0,10	20	✓	5,25 €
MPB2-10/B	M2	10	6	6	0,70	4	0,10	20	✓	5,67 €
MPB2-12/B	M2	12	8	6	0,70	4	0,10	20	✓	5,94 €
MPB2-20/B	M2	20	8	6	0,70	4	0,10	20	✓	8,40 €
MPB2-25/B	M2	25	8	6	0,70	4	0,10	20	-	10,79 €
MPB2.5-5/B	M2,5	5	3	6	0,80	5	0,10	20	✓	4,85 €
MPB2.5-8/B	M2,5	8	4	6	0,80	5	0,10	20	✓	5,25 €
MPB2.5-10/B	M2,5	10	6	6	0,80	5	0,10	20	✓	5,67 €
MPB2.5-12/B	M2,5	12	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	6,30 €
MPB2.5-15/B	M2,5	15	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	6,98 €
MPB2.5-20/B	M2,5	20	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	8,55 €
MPB2.5-25/B	M2,5	25	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	9,49 €
MPB2.5-30/B	M2,5	30	8	6	0,80	5	0,10	20	✓	11,17 €
MPB2.5-35/B	M2,5	35	8	6	0,80	5	0,10	20	-	13,42 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	5+	20+	100+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Filettatura		L1	L2	L3	L4	AF	R	Qtà per conf.	Stock [†]	Prezzo Unit. per conf.
	ØM										
MPB3-5/B	M3		5	3	8	0,90	5	0,10	20	✓	4,59 €
MPB3-8/B	M3		8	4	8	0,90	5	0,10	20	✓	4,92 €
MPB3-10/B	M3		10	6	8	0,90	5	0,10	20	✓	5,25 €
MPB3-12/B	M3		12	8	8	0,90	5	0,10	20	-	5,67 €
MPB3-15/B	M3		15	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,21 €
MPB3-18/B	M3		18	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	6,98 €
MPB3-20/B	M3		20	8	8	0,90	5	0,10	20	✓	7,50 €
MPB3-25/B	M3		25	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	8,68 €
MPB3-30/B	M3		30	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	10,00 €
MPB3-35/B	M3		35	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	12,63 €
MPB3-40/B	M3		40	10	10	0,90	5	0,10	20	-	13,93 €
MPB3-45/B	M3		45	10	10	0,90	5	0,10	20	-	15,40 €
MPB3-60/B	M3		60	10	10	0,90	5	0,10	20	-	20,01 €
MPB3-70/B	M3		70	10	10	0,90	5	0,10	20	✓	22,35 €
MPB4-8/B	M4		8	4	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,25 €
MPB4-10/B	M4		10	6	8	1,20	7	0,20	20	✓	7,62 €
MPB4-12/B	M4		12	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	8,02 €
MPB4-15/B	M4		15	8	8	1,20	7	0,20	20	-	8,97 €
MPB4-18/B	M4		18	8	8	1,20	7	0,20	20	-	10,00 €
MPB4-20/B	M4		20	8	8	1,20	7	0,20	20	✓	10,79 €
MPB4-25/B	M4		25	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	12,49 €
MPB4-30/B	M4		30	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	14,47 €
MPB4-35/B	M4		35	10	10	1,20	7	0,20	20	-	18,02 €
MPB4-45/B	M4		45	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	22,21 €
MPB4-50/B	M4		50	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	23,92 €
MPB4-80/B	M4		80	10	10	1,20	7	0,20	20	✓	36,41 €
MPB5-5/B	M5		5	3	8	1,40	8	0,20	20	-	Su richiesta
MPB5-8/B	M5		8	4	8	1,40	8	0,20	20	-	9,49 €
MPB5-10/B	M5		10	6	8	1,40	8	0,20	20	✓	9,60 €
MPB5-12/B	M5		12	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	10,39 €
MPB5-15/B	M5		15	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	11,57 €
MPB5-20/B	M5		20	8	8	1,40	8	0,20	20	✓	14,19 €
MPB5-25/B	M5		25	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	16,71 €
MPB5-30/B	M5		30	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	20,26 €
MPB5-35/B	M5		35	10	10	1,40	8	0,20	20	-	22,46 €
MPB5-40/B	M5		40	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	24,44 €
MPB5-50/B	M5		50	10	10	1,40	8	0,20	20	-	29,20 €
MPB5-60/B	M5		60	10	10	1,40	8	0,20	20	✓	34,72 €
MPB5-70/B	M5		70	10	10	1,40	8	0,20	20	-	39,05 €
MPB5-80/B	M5		80	10	10	1,40	8	0,20	20	-	44,98 €

[†]Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm