



- **Cremagliere intestate**
- Angolo di pressione 20°
- Materiale:
Inox 304 stirato

Opzione

- Per quantità superiori a 10 pezzi è possibile richiedere lunghezze diverse

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Modulo	W (mm)	H (mm)	Linea primitiva P (mm)	Lunghezza (mm)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
MRS1-1000	1,0	10	10	9,00	999	✓	78,18 €
MRS1.5-1000	1,5	15	15	13,50	999	✓	224,02 €
MRS2-1000	2,0	20	20	18,00	999	✓	244,89 €
MRS2.5-1000	2,5	25	25	22,50	999	-	Su richiesta
MRS3-1000	3,0	30	30	27,00	999	✓	429,90 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm