
Dado autofrenante DIN 985

Inox A2 e freno incorporato nylon


NINA
NIN

- **A *norma* DIN 985**
- Dado non disserrabile
- Inserto in nylon
- Materiale:
  Acciaio zincato classe 6|8|
  Inox A2



Info

- La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante



SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Maschiatura ØM	Passo	A/F chiave	H	N. di dadi per conf.	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
Acciaio							
NINA-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	500	✔	9,83 €
NINA-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✔	13,81 €
NINA-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	200	✔	11,05 €
NINA-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✔	17,87 €
NINA-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✔	36,04 €
NINA-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	-	28,29 €
NINA-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	-	32,55 €
Inox							
NIN-3/B	M3	0,50	5,5	4,0	1000	✔	36,78 €
NIN-4/B	M4	0,70	7,0	5,0	1000	✔	35,03 €
NIN-5/B	M5	0,80	8,0	5,0	1000	✔	43,32 €
NIN-6/B	M6	1,00	10,0	6,0	500	✔	35,00 €
NIN-8/B	M8	1,25	13,0	8,0	500	✔	61,98 €
NIN-10/B	M10	1,50	17,0	10,0	200	✔	33,14 €
NIN-12/B	M12	1,75	19,0	12,0	200	✔	39,12 €
NIN-16/B	M16	2,00	24,0	16,0	100	-	44,20 €
NIN-20/B	M20	2,50	30,0	20,0	50	-	55,25 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm