

Morsetto di collegamento a T



NPTF20

per tubo da Ø10 a Ø14

- Per tubo rotondo o quadrato

- Materiali:


Corpo: poliammide rinforzata

Viti: inox

Info.

- Venduto a multipli contattateci

Dettaglio X



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Ø DF	∇ DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-10	10	8	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✓	5,64 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✓	6,26 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

NPTF20 Distanziale per porta tubo


ENT

Plastica


- Materiale: poliammide rinforzata

Info.

- Venduto a multipli, contattateci



Esempio d'applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	H	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	✓	2,98 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✓	2,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm