Kit morsetti per fotocellula

Insieme preassemblato


PCP

- ***Assemblaggio composto da una base, due assi, un morsetto regolabile e un morsetto porta cellula***
- *Materiali: poliammide rinforzata*
  Asse: tubo inox 304
  Viteria: inox



Info.

- *Montaggio possibile in profili di alluminio* **PRF**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	25+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codici	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 24
PCP10-150	✔	34,00 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Morsetto di collegamento a T

NPTF20 per tubo da Ø10 a Ø14

- ***Per tubo rotondo o quadrato***
- *Materiali:*
  Corpo: poliammide rinforzata
  Viti: inox

Info.

- ***Venduto a multipli contattateci***





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Ø DF	⍁DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-10	10	8	0,03	✔	6,09 €
NPTF20-12	12	10	0,03	✔	6,71 €
NPTF20-14	14	12	0,03	✔	6,77 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


NPTF20 Distanziale per porta tubo

ENT Plastica


- ***Materiale:*** *poliammide rinforzata*


Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***



Esempio d'applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	H	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	✔	3,22 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	✔	3,22 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Morsetto di collegamento a T

per tubo da Ø14 a Ø20 — NPTF30

- ***Per tubo rotondo o quadrato***
- *Materiali:*
  Corpo: poliammide rinforzata
  Viti: inox

Accessori

- *Perni* **APB-F** *e* **APB-T** **(vol. 1 *p.380, p.381*)**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Ø DF	DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF30-14	14	12	0,09	✔	13,39 €
NPTF30-16	16	14	0,09	✔	13,39 €
NPTF30-18	18	16	0,09	✔	13,39 €
NPTF30-20	20	18	0,09	✔	13,39 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Distanziale per porta tubo — NPTF30

Plastica — ENT


- ***Materiale:*** *poliammide rinforzata*


Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***



Esempio d'applicazione





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	H	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF30-ENT10	10	0,03	-	3,41 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Morsetto con maniglia regolabile


NPTRM — Regolazione rapida


- ***Per tubo rotondo Ø14 a Ø20***
- *Materiali:*
  Corpo: poliammide rinforzata
  Viti: inox
  inserti maschiati: acciaio zincato

Accessori
- *Assi* **APB-F** *e* **APB-T** **(vol. 1 *p.380, p.381*)**

Regolazione rapida







Esempio d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØDF1	ØDF2	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTR14-14/M	14	14	0,09	✔	18,50 €
NPTR15-15/M	15	15	0,09	-	18,50 €
NPTR16-16/M	16	16	0,09	✔	18,50 €
NPTR18-18/M	18	18	0,09	-	18,50 €
NPTR20-20/M	20	20	0,09	✔	18,50 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Morsetto regolabile

Versione standard

NPTR

- ***Per tubo rotondo Ø14 a Ø20***
- *Materiali:*
  Corpo: poliammide rinforzata
  Viti: inox





Info.


- ***Venduto a multipli, contattateci***


Accessori

- *Assi* ***APB-F*** *e* ***APB-T***
  (vol. 1 *p.*380, *p.*381)









← Esempi d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØDF1	ØDF2	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTR14-14	14	14	0,07	✔	6,97 €
NPTR14-15	14	15	0,07	-	6,97 €
NPTR14-16	14	16	0,07	-	6,97 €
NPTR15-15	15	15	0,07	-	6,97 €
NPTR15-16	15	16	0,07	-	6,97 €
NPTR16-16	16	16	0,07	✔	6,97 €
NPTR18-18	18	18	0,07	✔	6,97 €
NPTR20-20	20	20	0,07	✔	6,97 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Morsetto porta fotocellule regolabile Pla

NPCR

Plastica

- ***Per tubo rotondo o quadrato***
- *Materiali:*
  Corpo: poliammide rinforzata
  Viti: inox




Info.

- ***Venduto a multipli, contattateci***

Accessori

- *Perni* **APB-F** *e* **APB-T**
  (vol. 1 *p.380, p.381*)
- *Cellula*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØDF	⍁ DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPCR-10	10	8	0,02	✔	6,21 €
NPCR-12	12	10	0,02	✔	6,09 €
NPCR-14	14	12	0,02	✔	6,63 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pla Stock Morsetto porta catarifrangente

Plastica


NPR

- ***Per tubo rotondo***
- *Materiali:*
  Corpo: poliammide rinforzata
  Viti: inox

Accessori

- *Perni* ***APB-F*** *e* ***APB-T***
  (vol. 1 p.380, p.381)





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØDF	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPR-12	12	0,1	✔	24,87 €
NPR-14	14	0,1	✔	24,87 €
NPR-15	15	0,1	-	24,87 €
NPR-16	16	0,1	-	24,87 €
NPR-18	18	0,1	-	24,87 €
NPR-20	20	0,1	-	24,87 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*