


- Vite senza testa con cava esagonale
- Non danneggia gli alberi
- Autobloccante
- L'estremità in nylon si adatta agli alberi
- Migliore tenuta grazie all'estremità in nylon
- Materiale :

Inox

Puntale Nylon (il colore può variare a seconda dei lotti di produzione)

Punta in nylon



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Ø Filettatura	Passo	L	ØN	A	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
NTM2-4	M2	0,4	4,0	0,8	0,8	✓	15,07 €
NTM2-5	M2	0,4	5,0	0,8	0,8	✓	13,58 €
NTM2-6	M2	0,4	6,0	0,8	0,8	✓	10,07 €
NTM2-7	M2	0,4	7,0	0,8	0,8	✓	22,60 €
NTM3-4	M3	0,5	4,0	1,6	0,8	✓	7,65 €
NTM3-5	M3	0,5	5,0	1,6	0,8	✓	5,73 €
NTM3-6	M3	0,5	6,0	1,6	0,8	✓	8,97 €
NTM4-5	M4	0,7	5,0	2,4	1,2	✓	7,14 €
NTM4-7	M4	0,7	7,0	2,4	1,2	✓	5,40 €
NTM4-11	M4	0,7	11,0	2,4	1,2	✓	6,74 €
NTM4-15	M4	0,7	15,0	2,4	1,2	✓	25,26 €
NTM5-7	M5	0,8	7,0	2,4	1,2	✓	17,12 €
NTM5-11	M5	0,8	11,0	2,4	1,2	✓	5,40 €
NTM5-15	M5	0,8	15,0	2,4	1,2	✓	8,79 €
NTM5-21	M5	0,8	21,0	2,4	1,2	✓	8,40 €
NTM6-7.5	M6	1,0	7,5	3,2	1,6	✓	6,74 €
NTM6-11.5	M6	1,0	11,5	3,2	1,6	✓	6,93 €
NTM6-17.5	M6	1,0	17,5	3,2	1,6	✓	12,19 €
NTM6-26.5	M6	1,0	26,5	3,2	1,6	✓	13,93 €
NTM10-14.5	M10	1,5	14,5	4,8	2,4	-	11,11 €
NTM10-22.5	M10	1,5	22,5	4,8	2,4	-	25,46 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm