

# Riduttore a ruota e vite senza fine

## P45

## Coppia fino a 40Nm

- **Rapporti da 5:1 a 120:1**
- Gioco in uscita  $\leq 0^{\circ}30'$
- Velocità massima in entrata: 3000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato  
Ingresso: acciaio non temprato  
Uscita: bronzo  
Coperchio: inox

- Massa: 1,70 kg

**Grandi rapporti di riduzione**




### Opzioni

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

### Accessori

- Alberi in uscita P-X e P-DX



### COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	10:1	12:1	15:1	20:1	30:1	60:1	120:1
3000	10,30	10,80	11,30	12,20	13,20	14,70	10,80
2000	11,70	12,20	12,70	13,20	14,70	17,10	12,70
1000	14,70	15,20	16,20	17,10	18,10	20,60	14,30
VELOCITÀ IN INGRESSO (g/min)	500	19,10	19,60	20,60	21,60	22,50	24,50
200	24,40	25,50	26,40	27,00	28,90	30,00	20,60
100	28,30	28,90	29,40	30,30	31,80	33,80	22,80
50	32,30	32,80	33,80	34,30	34,50	35,20	23,00
10	39,90	39,90	39,90	40,00	40,00	40,00	23,00

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc. Prezzo	-5%	-5%	Su richiesta

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000 g/min	Momento d'inerzia in ingresso (kg.m <sup>2</sup> )	Irreversibilità	Stock*	Prezzo unit da 1 a 2
P45-10	10:1	90%	6,15 x 10 <sup>-6</sup>	NO	✓	657,06 €
P45-12	12:1	89%	5,32 x 10 <sup>-6</sup>	NO	-	657,06 €
P45-15	15:1	86%	4,64 x 10 <sup>-6</sup>	NO	-	597,82 €
P45-20	20:1	85%	4,11 x 10 <sup>-6</sup>	NO	-	657,06 €
P45-30	30:1	78%	3,73 x 10 <sup>-6</sup>	NO	✓	657,06 €
P45-60	60:1	67%	3,51 x 10 <sup>-6</sup>	SI	✓	657,06 €
P45-120	120:1	47%	2,88 x 10 <sup>-6</sup>	SI	-	657,06 €
P45-SP	5:1-120:1	Rapporti speciali da 5:1 a 120:1 o dentatura a sinistra		-	-	Su richiesta
P45-A		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}8'$		-	-	Su richiesta
P45-AR		Gioco ridotto in uscita $\leq 0^{\circ}4'$		-	-	Su richiesta

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm