Piede massiccio snodato inox

Stock Inox Taglia XS

PAMss

Carico fino a 9 000N

- ***Piede di livellamento***
- ***Oscillazione: +/- 5° rispetto all'asse***
- *Materiale:*
  Base massiccia e stelo: inox 1.4301 (304)
- *Base Ø30 e Ø40mm*

Dimensioni ridotte




inox massiccio

Applicazioni

- *Arredamento per laboratorio*
- *Settore medicale e agroalimentare*

Attenzione

- *Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dello stelo. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici tale valore è inferiore*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	12+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	A	B	ØD	A/F	M	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 11
PAM30-8-25/SS	14	25	30	14	M8	8	39	8000	✔	19,29 €
PAM30-8-50/SS	14	50	30	14	M8	8	64	8000	✔	20,19 €
PAM30-10-25/SS	14	25	30	14	M10	8	39	8000	-	19,29 €
PAM30-10-50/SS	14	50	30	14	M10	8	64	8000	✔	20,19 €
PAM30-10-75/SS	14	75	30	14	M10	8	89	8000	✔	23,91 €
PAM38-8-25/SS	14	25	40	14	M8	8	39	9000	✔	21,69 €
PAM38-8-50/SS	14	50	40	14	M8	8	64	9000	✔	23,81 €
PAM38-10-25/SS	14	25	40	14	M10	8	39	9000	-	21,69 €
PAM38-10-50/SS	14	50	40	14	M10	8	64	9000	-	23,81 €
PAM38-10-75/SS	14	75	40	14	M10	8	89	9000	✔	25,42 €
PAM38-12-50/SS	14	50	40	14	M12	8	64	9000	✔	23,81 €
PAM38-12-100/SS	14	100	40	14	M12	8	114	9000	✔	27,22 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*