


- **Piede snodato:** +/- 4° rispetto all'asse
- **Materiali:**
 - Base e asta: inox 1.4301 (304)
 - Soletta: gomma vulcanizzata NBR 80 shore
- Base Ø85mm

Applicazioni

- Arredamento per laboratorio
- Industria medicale e agroalimentare

Attenzione

- Il carico statico indicato è calcolato a metà della lunghezza dell'asta. In caso di vibrazioni o in presenza di carichi dinamici, tale valore è inferiore



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	S	B	ØD	A/F	M	G	H	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PAT85-16-100/SS	7	100	85	13	M16	16	130	12000	✓	47,95 €
PAT85-16-150/SS	7	150	85	13	M16	16	180	12000	-	50,44 €
PAT85-16-175/SS	7	175	85	13	M16	16	205	12000	✓	52,89 €
PAT85-20-100/SS	7	100	85	17	M20	16	130	12000	-	50,44 €
PAT85-20-150/SS	7	150	85	17	M20	16	180	12000	✓	52,76 €
PAT85-20-200/SS	7	200	85	17	M20	16	230	12000	-	54,38 €

*Nei limiti della disponibilità - Dimensioni in mm