Resistenza alla corrosione SMG


PBGL
PBSS

- ***Cuscinetto a sfere a contatto radiale***
- *A norma DIN 625*
- *Resistenza ai prodotti chimici*
- *Leggero*
- *T° d'utilizzo: fino a +100°C*
- *Senza lubrificazione*
- *Materiali:*
  Anelli: in poliacetato
  Sfere: vetro o inox
  Gabbia: nylon

Vantaggi


- *Non richiede manutenzione*

Senza lubrificazione, più leggero





GL: sfere in vetro



SS: sfere inox

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice Sfere vetro	Codice Sfere Inox	ØA	ØD	B	Velocità massima (g/min)	Carico statico (daN)	Carico dinamico (daN)	Prezzo unit. da 1 a 5 Sfere vetro	Prezzo unit. da 1 a 5 Sfere Inox
PB623/GL	PB623/SS	3	10	4	4500	3,0	4,5	14,41 €	14,07 €
PB624/GL	PB624/SS	4	13	5	3600	4,0	6,0	13,84 €	13,53 €
PB625/GL	PB625/SS	5	16	5	3050	4,5	6,5	11,74 €	11,49 €
PB626/GL	PB626/SS	6	19	6	2600	5,0	7,0	11,70 €	12,31 €
PB6000/GL	PB6000/SS	10	26	8	1900	9,0	13,0	14,00 €	13,67 €
PB6001/GL	PB6001/SS	12	28	8	1750	11,0	16,0	14,02 €	13,75 €
PB6002/GL	PB6002/SS	15	32	9	1550	13,0	19,0	16,42 €	14,20 €
PB6004/GL	PB6004/SS	20	42	12	1200	20,0	30,0	19,65 €	19,14 €
PB6005/GL	PB6005/SS	25	47	12	1050	24,0	36,0	21,31 €	20,75 €
PB6006/GL	PB6006/SS	30	55	13	900	28,0	42,0	28,88 €	28,18 €
PB6007/GL	PB6007/SS	35	62	14	800	32,0	48,0	45,70 €	44,62 €
PB607/GL	PB607/SS	7	19	6	2600	4,0	6,0	11,07 €	Su richiesta
PB608/GL	PB608/SS	8	22	7	2200	5,5	8,0	12,06 €	11,74 €
PB6200/GL	PB6200/SS	10	30	9	1650	13,0	17,0	13,09 €	Su richiesta
PB6201/GL	PB6201/SS	12	32	10	1550	15,0	22,0	15,03 €	Su richiesta

Dimensioni in mm