


Kit morsetti per fotocellula

Insieme preassemblato

PCP




Morsetto di collegamento a T Pa Pla




NPTF20

per tubo da Ø10 a Ø14





Venduto a multipli contattateci





SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	Ø DF	□DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29	
NPTF20-10	10	8	0,03	~	6,09 €	
NPTF20-12	12	10	0,03	V	6,71 €	
NPTF20-14	14	12	0,03	V	6,77 €	
*Nei limiti delle d	*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm					

Distanziale per porta tubo NPTF20 **Plastica**

FNT - Materiale: poliammide rinforzata

Venduto a multipli, contattateci







Ø6,5 SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà 30+ 40+ 60+ Prezzo -5% -10% Su richiesta

Codice	н	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTF20-ENT4	4	0,01	V	3,22 €
NPTF20-ENT6	6	0,02	V	3,22 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm









Morsetto di collegamento a T


per tubo da Ø14 a Ø20

NPTF30



- Materiali: Corpo: poliammide rinforzata Viti: inox







30+ 40+ Prezzo -5% -10% Su richiesta

Codice	Ø DF	□DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29	
NPTF30-14	14	12	0,09	V	13,39 €	
NPTF30-16	16	14	0,09	V	13,39 €	
NPTF30-18	18	16	0,09	V	13,39 €	
NPTF30-20	20	18	0,09	✓	13,39 €	
*Nei limiti delle d	*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm					

Distanziale per porta tubo NPTF30


Plastica

FNT

- Materiale: poliammide rinforzata

Venduto a multipli, contattateci







SCONTI PER OUANTITÀ

30+ 40+ Prezzo -5% -10% Su richiesta

Lacinpio	u	applicazione

Codice	н	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit da 1 a 29
NPTF30-ENT10	10	0,03	-	3,41 €

Morsetto con maniglia regolabile Pla Pla







NPTR_M

Regolazione rapida

- Per tuho rotondo Ø14 a Ø20

- Materiali:

Corpo: poliammide rinforzata Viti: inox


inserti maschiati: acciaio zincato


Accessori

- Assi APB-F e APB-T (vol. 1 p.380, p.381)









Esempio d'applicazione

SCOI	NTI PE	R Q	UAN	TITA
Oth	4.	20.	40.	6

Prezzo -5% -10% Su richiesta

Codice	ØDF1	ØDF2	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTR14-14/M	14	14	0,09	V	18,50 €
NPTR15-15/M	15	15	0,09	-	18,50 €
NPTR16-16/M	16	16	0,09	V	18,50 €
NPTR18-18/M	18	18	0,09	-	18,50 €
NPTR20-20/M	20	20	0,09	V	18.50 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm









Morsetto regolabile

Versione standard

NPTR

- Per tuho rotondo Ø14 a Ø20


- Materiali:

Corpo: poliammide rinforzata

Info.

Accessori

- Venduto a multipli, contattateci











← Esempi d'applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ Qtà 1+ 30+ 40+ Sc. Prezzo -5% -10% Su richiesta

Codice	ØDF1	ØDF2	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPTR14-14	14	14	0,07	V	6,97 €
NPTR14-15	14	15	0,07	-	6,97 €
NPTR14-16	14	16	0,07	-	6,97 €
NPTR15-15	15	15	0,07	-	6,97 €
NPTR15-16	15	16	0,07	-	6,97 €
NPTR16-16	16	16	0,07	✓	6,97 €
NPTR18-18	18	18	0,07	✓	6,97 €
NPTR20-20	20	20	0,07	V	6,97 €

Morsetto porta fotocellule regolabile Pla 👺







Plastica

- Per tubo rotondo o auadrato

- Materiali:


Corpo: poliammide rinforzata Viti: inox

Venduto a multipli, contattateci

Accessori

- Perni APB-F e APB-T (vol. 1 p.380, p.381)
- Cellula





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØDF	☑ DC	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPCR-10	10	8	0,02	V	6,21 €
NPCR-12	12	10	0,02	V	6,09 €
NPCR-14	14	12	0,02	V	6,63 €









Plastica **NPR**

- Per tubo rotondo


- Materiali:

Corpo: poliammide rinforzata

Accessori

- Perni **APB-F** e **APB-T** (vol. 1 p.380, p.381)





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	30+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØDF	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 29
NPR-12	12	0,1	V	24,87 €
NPR-14	14	0,1	V	24,87 €
NPR-15	15	0,1	-	24,87 €
NPR-16	16	0,1	-	24,87 €
NPR-18	18	0,1	-	24,87 €
NPR-20	20	0,1	-	24,87 €

