

Pignone a catena inox



DIN 06B-1

Inox 304

3/8"





- Passo 3/8" (9,525mm) (DIN 06B-1)
- Diam. rullo 6,35mm
- Materiale:
Inox AISI 304
- Componenti non modificabili a nostra cura

Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **I prealesaggi sono forniti a titolo indicativo e possono variare in funzione della produzione
- Realizzazioni su misura

Accessori

- Catena codice SBS-375



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Denti Z	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito		Prezzo unit. da 1 a 3
					ØA**	E	
PCS37-12/SS	12	36,80	40,0	25	8	25	13,05 €
PCS37-13/SS	13	39,80	43,0	28	10	25	14,11 €
PCS37-15/SS	15	45,81	49,3	34	10	25	20,11 €
PCS37-16/SS	16	48,82	52,3	37	10	28	25,74 €
PCS37-17/SS	17	51,83	55,3	40	10	28	27,33 €
PCS37-18/SS	18	54,85	58,3	43	10	28	28,47 €
PCS37-19/SS	19	57,87	61,3	46	10	28	29,09 €
PCS37-20/SS	20	60,89	64,3	46	10	28	30,76 €
PCS37-21/SS	21	63,91	68,0	48	12	28	30,96 €
PCS37-23/SS	23	69,95	73,5	52	12	28	34,55 €
PCS37-25/SS	25	76,00	80,0	57	12	28	37,98 €
PCS37-30/SS	30	91,12	94,7	60	12	30	44,71 €

Dimensioni in mm