

Pignone a catena **DIN 08B-1**

Passo 1/2"



Acciaio

Serie economica


- Passo 1/2" (12,7mm) (DIN 08B-1)
- Diam. rullo 8.51mm
- Materiale:
Acciaio C43
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

Opzioni

- Passo americano (ASA) su richiesta
- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- **Realizzazioni su misura**

Accessori

- Catena codice **SBR-500, SBS-500**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP	ØD	ØM	Prealesaggio non garantito		Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 5
					ØA**	E		
PCS50-8	8	33,18	37,2	20	10	25	✓	1,70 €
PCS50-9	9	37,13	41,0	24	10	25	✓	2,41 €
PCS50-10	10	41,10	45,2	26	10	25	✓	3,13 €
PCS50-12	12	49,07	53,0	33	10	28	✓	4,29 €
PCS50-15	15	61,09	65,5	45	10	28	✓	5,82 €
PCS50-16	16	65,10	69,5	50	12	28	✓	6,19 €
PCS50-18	18	73,14	77,8	56	12	28	✓	7,58 €
PCS50-20	20	81,19	85,8	64	12	28	✓	10,26 €
PCS50-21	21	85,22	89,7	68	14	28	✓	10,79 €
PCS50-22	22	89,24	93,8	70	14	28	✓	11,12 €
PCS50-23	23	93,27	98,2	70	14	28	-	11,68 €
PCS50-24	24	97,29	101,8	70	14	28	✓	11,87 €
PCS50-25	25	101,33	105,8	70	14	28	✓	12,56 €
PCS50-26	26	105,36	110,0	70	16	30	✓	13,34 €
PCS50-27	27	109,40	114,0	70	16	30	✓	13,53 €
PCS50-28	28	113,42	118,0	70	16	30	✓	13,89 €
PCS50-29	29	117,46	122,0	80	16	30	✓	15,84 €
PCS50-30	30	121,50	126,1	80	16	30	✓	17,51 €
PCS50-31	31	125,54	130,2	90	16	30	-	18,62 €
PCS50-32	32	129,56	134,3	90	16	30	✓	18,85 €
PCS50-33	33	133,60	138,4	90	16	30	-	19,42 €
PCS50-34	34	137,64	142,6	90	16	30	-	21,27 €
PCS50-35	35	141,68	146,7	90	16	30	✓	21,85 €
PCS50-36	36	145,72	151,0	90	20	35	✓	24,18 €
PCS50-37	37	149,76	154,6	90	20	35	-	24,93 €
PCS50-38	38	153,80	158,6	90	20	35	✓	25,15 €
PCS50-39	39	157,83	162,7	90	20	35	-	26,35 €
PCS50-40	40	161,87	166,8	90	20	35	✓	26,90 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm