


- **Magnete o magnete duro, dotato di un alloggiamento rinforzato in acciaio**
- Sistema schermato
- I magneti cilindrici si usano per il bloccaggio, il sollevamento e il montaggio in dispositivi
- T° max: +450°C
- Materiale, finitura:
Corpo in acciaio, laccato rosso
Nucleo magnetico, AlNiCo

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	-30%	Su richiesta	

Codice	ØD	ØD1	L	T	Forza di attrazione		Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
					(in N)	Massa (g)		
PLM17-16/A	17	M6	16	4	18	26	✓	7,44 €
PLM21-19/A	21	M6	19	5	28	50	✓	7,92 €
PLM27-25/A	27	M6	25	6	65	110	✓	11,96 €
PLM35-30/A	35	M6	30	9	115	215	✓	21,68 €
PLM65-43/A	65	M12	43	13	400	1080	-	88,84 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm