


In SmCo

PLM

NUOVO!

- **Magnete piatto, sistema schermato**
- I magneti piatti con nucleo in SmCo hanno una forza adesiva da tre a cinque volte superiore rispetto a quelli in AlNiCo o in ferrite dura
- T° max: +200°C
- Materiale, finitura:



Corpo in acciaio, zincato

Nucleo magnetico SmCo

Superficie di contatto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta


Codice	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	Forza di attrazione (in N)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM6-4-M3/SC	6 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	5	✓	5,18 €
PLM8-4-M3/SC	8 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	11	✓	5,99 €
PLM10-4-M3/SC	10 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	20	✓	8,35 €
PLM13-4-M3/SC	13 ^{+0,15}	6	M3	11,5	4,5	40	-	9,86 €
PLM16-4-M4/SC	16 ^{+0,15}	8	M4	11,5	4,5	60	✓	12,78 €
PLM20-6-M4/SC	20 ^{+0,15}	8	M4	13,0	6,0	90	-	20,58 €
PLM25-7-M4/SC	25 ^{+0,15}	8	M4	14,0	7,0	150	✓	31,33 €
PLM32-7-M5/SC	32 ^{+0,20}	10	M5	15,5	7,0	220	-	46,85 €

Magnete piatto con foro svasato

In ferrite dura

PLM

- **Sistema schermato**
 - T° max: +200°C
 - Materiale, finitura:
- Corpo in acciaio, zincato
Nucleo magnetico in ferrite dura



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	H	Forza di attrazione (in N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 5
PLM16-4/F	16 ^{+0,15}	3,3	7	4,5	14	4	✓	4,24 €
PLM20-6/F	20 ^{+0,15}	4,2	9	6,0	27	9	✓	4,45 €
PLM25-7/F	25 ^{+0,15}	5,5	11	7,0	36	17	✓	4,73 €
PLM32-7/F	32 ^{+0,20}	5,5	11	7,0	72	27	✓	5,15 €
PLM40-8/F	40 ^{+0,20}	5,5	11	8,0	90	52	✓	6,74 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm