

Modulo 2,5


Vite senza fine acciaio o plastica lavorata

- Passo 7,854mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:
 - Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin
 - Ruota: bronzo CuAl10NiFe4 o plastica delrin
- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 15 a 230 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite con albero in plastica (ZSW)



Vite alesata in acciaio (W)
o plastica (ZW)

SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
Acciaio non temprato					
W2.5-1	SW2.5-1	1	4°34'	113,83 €	167,35 €
W2.5-2	SW2.5-2	2	9°50'	121,51 €	174,40 €
W2.5-3	SW2.5-3	3	13°29'	126,43 €	181,23 €
W2.5-4	SW2.5-4	4	17°45'	130,75 €	189,58 €
Acciaio temprato					
WH2.5-1	SWH2.5-1	1	4°34'	153,90 €	241,52 €
WH2.5-2	SWH2.5-2	2	9°50'	162,87 €	250,02 €
WH2.5-3	SWH2.5-3	3	13°29'	165,37 €	255,39 €
WH2.5-4	SWH2.5-4	4	17°45'	169,72 €	261,60 €
Plastica					
ZW2.5-1	ZSW2.5-1	1	4°34'	75,17 €	113,57 €
ZW2.5-2	ZSW2.5-2	2	9°50'	80,59 €	118,57 €
ZW2.5-3	ZSW2.5-3	3	13°29'	84,17 €	123,47 €
ZW2.5-4	ZSW2.5-4	4	17°45'	87,20 €	129,46 €

Dimensioni in mm

Ruota in bronzo o plastica **lavorata** Modulo 2,5


Info.

- Passo 7,854mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota
es.: Vite **W2,5-1**,
Ruota **M2,5-20/1**
- L'associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.
Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo	Delrin
Materiale VITE	Nm (kW)	Nm (kW)
Acciaio	81 (0,169)	40 (0,085)
Acciaio temprato	124 (0,258)	-
Delrin	-	18 (0,034)



SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse				Prezzo unit. da 1 a 5		
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØA	Bronzo	Plastica
PM2.5-15	ZPM2.5-15	15	37,50	33,75	42,50	45,00	15	87,80 €	63,16 €
PM2.5-20	ZPM2.5-20	20	50,00	40,00	55,00	57,50	20	107,62 €	77,43 €
PM2.5-25	ZPM2.5-25	25	62,50	46,25	67,50	70,00	20	119,86 €	86,22 €
PM2.5-30	ZPM2.5-30	30	75,00	52,50	80,00	82,50	20	125,19 €	90,04 €
PM2.5-40	ZPM2.5-40	40	100,00	65,00	105,00	107,50	20	388,01 €	141,43 €
PM2.5-50	ZPM2.5-50	50	125,00	77,50	130,00	132,50	20	615,17 €	206,77 €
PM2.5-55	ZPM2.5-55	55	137,50	83,75	142,50	145,00	20	738,21 €	254,64 €
PM2.5-100	ZPM2.5-100	100	250,00	140,00	255,00	257,50	20	Su richiesta	Su richiesta
↓ ↓		A scelta : qualsiasi ruota fino a questa dimensione						↓ ↓	
PM2,5-230	ZM2,5-230	230	Dimensioni: contattateci				Su richiesta Su richiesta		

Dimensioni in mm