

- **Piede di livellamento**
- Suola antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnata senza dado

Con soletta antiscivolo




Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza

Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Filettatura			A	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
	ØD	ØF	B								
Stelo in acciaio											
PR105-16-75	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	17,76 €
PR105-16-150	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	21,36 €
PR105-16-225	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	26,31 €
PR105-20-125	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	17,99 €
PR105-20-200	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	21,34 €
PR105-20-250	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	26,31 €
PR105-24-125	103	M24	125	51	20	32	176	179	25000	✓	17,99 €
PR105-24-200	103	M24	200	51	20	32	251	254	25000	✓	21,34 €
PR105-24-250	103	M24	250	51	20	32	301	304	25000	✓	26,31 €
Stelo inox											
PR105-16-75/SS	103	M16	75	51	20	32	126	129	25000	✓	31,56 €
PR105-16-150/SS	103	M16	150	51	20	32	201	204	25000	✓	41,75 €
PR105-16-225/SS	103	M16	225	51	20	32	276	279	25000	✓	53,74 €
PR105-20-125/SS	103	M20	125	51	20	32	176	179	25000	✓	36,50 €
PR105-20-200/SS	103	M20	200	51	20	32	251	254	25000	✓	50,12 €
PR105-20-250/SS	103	M20	250	51	20	32	301	304	25000	✓	58,20 €
PR105-24-125/SS	103	M24	125	51	20	32	175	178	25000	-	36,50 €
PR105-24-200/SS	103	M24	200	51	20	32	250	253	25000	-	50,12 €
PR105-24-250/SS	103	M24	250	51	20	32	300	303	25000	-	58,20 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm