

Pressa manuale da banco



PRES2HR

Pressione fino a **200kg**





- Pressa a cremagliera
- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il blocco è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, piccole curvature, serraggi vari.

Opzione

- Nessuna opzione possibile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo		Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-2HR	200	54 - 200	50	72	8	✓	453,57 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm