



# Pressa manuale da banco


Pressione fino a **500kg**

**PRES5HR**

- **Pressa a ginocchiera**
- La potenza massima è ottenuta a fine corsa
- Il blocco è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

## Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, piccole curvature, serraggi vari.



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc. Prezzo	Su richiesta	

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-5HR	500	42 - 185	50	72	9	✓	453,57 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm