Pressa manuale da banco 💆 🖔 🗲 📠



PRFS2HR

Pressione fino a 200kg

- Pressa a cremaaliera

- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il cursore è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido


Applicazioni


- Ouesto modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serragai vari.

Opzione

- Nessuna opzione possibile








SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-2HR	200	54 - 200	50	72	8	~	672.26 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm







Pressione fino a 400kg

PRFS3HR

- Pressa a cremaaliera

- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il cursore è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di niccole dimensioni, serraggi vari,


Opzioni

- Contatore 5 cifre con azzeramento
- Accessori (vol. 1 p.327)



OPZIONE: con contatore





(ka) 400 400 *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



(ka)

17



Contatore

Senza

Con

Prezzo

1 069,70 €

1 454,33 €

Codice

PRES-3HR

PRES-3HR-CPT

HL (mm) (mm) ciano (mm)

80

80

80

80

35 - 270

35 - 270



PRES₄HR

Pressione fino a 600kg

- Pressa a cremagliera

- La potenza è lineare e costante su tutta la corsa in funzione della forza esercitata
- Il cursore è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

Applicazioni

 Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.


OPZIONE:

145

Opzioni

- Contatore 5 cifre con azzeramento
- Accessori (vol. 1 p.327)





240

SCONTI PER QUANTITÀ

250

Qta	1+	2+
Sc	Prezzo	Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Contatore	Prezzo Unit.
PRES-4HR	600	46 - 280	100	95	25	Senza	1 189,91 €
PRES-4HR-CPT	600	46 - 280	100	95	25	Con	1 574,51 €

Dimensioni in mm



160





Pressione fino a 500kg

PRFS5HR


- Pressa a ginocchiera


- La potenza massima è ottenuta a fine corsa
- Il cursore è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
PRES-5HR	500	42 - 185	50	72	9	~	605 97 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm









PRFS7HR

Pressione fino a 700kg


- Pressa a ginocchiera

- La potenza massima è ottenuta a fine corsa
- Il cursore è immobilizzato in rotazione
- Altezza libera regolabile
- Regolazione corsa con vite
- Impianto semplice e rapido

Applicazioni

- Questo modello particolarmente robusto è spesso utilizzato per operazioni di montaggio, assemblaggio, imbutiture di piccole dimensioni, serraggi vari.
- Le garanzie offerte da questa pressa si riferiscono ad un utilizzo normale della stessa.





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+		
Sc.	Prezzo	Su richiesta		

Codice	Potenza (kg)	Altezza libera HL (mm)	Corsa (mm)	Profondità del collo di cigno (mm)	Massa (kg)	Prezzo unit.
PRES-7HR	700	35 - 260	40	95	25	1 244,00 €

Dimensioni in mm





Manual workbench press

Accessories for PRES-3HR and PRES-4HR presses

PRES

These accessories are only suitable for use with the PRES-3HR and PRES-4HR presses

PRES-PMB: Micrometric adjustment PMB. Bottom dead centre adjustment system, graduated every 0.02 mm

PRES-TE: Slot nuts for securing tools in the T slot

PRFS-FR25: Collet chuck

Collet chuck with ER25 collet for shanks from Ø 1.5 to Ø16 mm (Other diameters between 1.5 and 16 mm available on request)



PRES-PMB



PRES-TE



PRES-ER25

DISCOUNTS

Qty	1+	2+
Disc.	List	On request

		For shank	
Part number	Туре	diameter	Price each
PRES-PMB	Micrometric adjustment (0.02mm)	-	502,59 €
PRES-TE	Set of slot nuts for T profile slots	-	41,66 €
PRES-ER25-1.5	tool holder	1,5	450,30 €
PRES-ER25-2	tool holder	2	450,30 €
PRES-ER25-4	tool holder	4	450,30 €
PRES-ER25-6	tool holder	6	450,30 €
PRES-ER25-8	tool holder	8	450,30 €
PRES-ER25-10	tool holder	10	450,30 €
PRES-ER25-12	tool holder	12	450,30 €
PRES-ER25-14	tool holder	14	450,30 €
PRES-ER25-16	tool holder	16	450,30 €

info2@ctmeca.com

Dimensions in mm