

- **Piede di livellamento**
- Con soletta antiscivolo
- **Materiali:**


Base: inox AISI 304

Asta: inox AISI 304 consegnata senza dado

Soletta: gomma NBR durezza 70° shore

### Vantaggi

- L'asta a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- La soletta conferisce elasticità e aderenza



**NUOVO!**

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.		-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 5
PRS100-16-75	M16	43	75	100	20	20	118	121	35000	103,89 €
PRS100-16-100	M16	43	100	100	20	20	143	146	35000	107,69 €
PRS100-16-125	M16	43	125	100	20	20	168	171	35000	110,61 €
PRS100-16-150	M16	43	150	100	20	20	193	196	35000	113,89 €
PRS100-16-175	M16	43	175	100	20	20	218	221	35000	116,02 €
PRS100-16-200	M16	43	200	100	20	20	243	246	35000	122,24 €
PRS100-20-75	M20	43	75	100	20	20	118	121	45000	103,89 €
PRS100-20-100	M20	43	100	100	20	20	143	146	45000	100,54 €
PRS100-20-125	M20	43	125	100	20	20	168	171	45000	110,61 €
PRS100-20-150	M20	43	150	100	20	20	193	196	45000	113,89 €
PRS100-20-175	M20	43	175	100	20	20	218	221	45000	116,02 €
PRS100-20-200	M20	43	200	100	20	20	243	246	45000	122,24 €
PRS100-20-225	M20	43	225	100	20	20	268	271	45000	125,82 €
PRS100-20-250	M20	43	250	100	20	20	293	296	45000	130,26 €
PRS100-24-75	M24	44	75	100	20	20	119	122	55000	103,89 €
PRS100-24-100	M24	44	100	100	20	20	144	147	55000	107,69 €
PRS100-24-125	M24	44	125	100	20	20	169	172	55000	110,61 €
PRS100-24-150	M24	44	150	100	20	20	199	202	55000	113,89 €
PRS100-24-175	M24	44	175	100	20	20	219	222	55000	116,02 €
PRS100-24-200	M24	44	200	100	20	20	244	247	55000	122,24 €
PRS100-24-225	M24	44	225	100	20	20	269	272	55000	125,82 €
PRS100-24-250	M24	44	250	100	20	20	294	297	55000	130,26 €

Dimensioni in mm