


- **Piede di livellamento**
- Con disco antiscivolo
- Materiali:
 - Base: inox AISI 304
 - Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado
 - Disco: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco conferisce elasticità e aderenza

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PRS50-10-50	M10	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	43,94 €
PRS50-10-75	M10	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	46,83 €
PRS50-10-100	M10	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	49,55 €
PRS50-10-125	M10	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	52,26 €
PRS50-12-50	M12	28	50	50	14	16	78	81	15000	✓	43,94 €
PRS50-12-75	M12	28	75	50	14	16	103	106	15000	✓	46,83 €
PRS50-12-100	M12	28	100	50	14	16	128	131	15000	✓	49,55 €
PRS50-12-125	M12	28	125	50	14	16	153	156	15000	✓	52,26 €
PRS50-14-50	M14	28	50	50	14	16	78	81	15000	-	43,94 €
PRS50-14-75	M14	28	75	50	14	16	103	106	15000	-	46,83 €
PRS50-14-100	M14	28	100	50	14	16	128	131	15000	-	49,55 €
PRS50-14-125	M14	28	125	50	14	16	153	156	15000	-	52,26 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Piede snodato massiccio **inox** Ø80 **Stock** **Inx**

PRS80 Carico massimo fino a 30 000N

- **Piede di livellamento**
- Con disco antiscivolo
- Materiali:
Base: inox AISI 304
Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado
Disco: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco conferisce elasticità e aderenza



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	H1	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
PRS80-16-50	M16	36	50	80	13	19,5	86	89	30000	✓	92,58 €
PRS80-16-75	M16	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	93,57 €
PRS80-16-100	M16	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	✓	94,69 €
PRS80-16-125	M16	36	125	80	13	19,5	159	164	30000	✓	95,66 €
PRS80-16-150	M16	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	✓	96,81 €
PRS80-16-175	M16	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	97,78 €
PRS80-16-200	M16	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	✓	98,91 €
PRS80-20-75	M20	36	75	80	13	19,5	111	114	30000	-	95,22 €
PRS80-20-100	M20	36	100	80	13	19,5	136	139	30000	-	96,27 €
PRS80-20-125	M20	36	125	80	13	19,5	161	164	30000	-	97,30 €
PRS80-20-150	M20	36	150	80	13	19,5	186	189	30000	-	98,37 €
PRS80-20-175	M20	36	175	80	13	19,5	211	214	30000	✓	99,41 €
PRS80-20-200	M20	36	200	80	13	19,5	236	239	30000	-	100,48 €
PRS80-20-225	M20	36	225	80	13	19,5	261	264	30000	-	101,54 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- **Piede di livellamento**
- Con disco antiscivolo
- Materiali:
 - Base: inox AISI 304
 - Stelo: inox AISI 304 consegnato senza dado
 - Disco: gomma NBR durezza 70° shore

Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco conferisce elasticità e aderenza



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	15+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	-10%	Su richiesta

Codice	ØM	A	B	ØD	A/F	G	H	HI	Carico statico (N)	Prezzo unit. da 1 a 5
PRS100-16-75	M16	43	75	100	20	20	118	121	35000	121,72 €
PRS100-16-100	M16	43	100	100	20	20	143	146	35000	126,19 €
PRS100-16-125	M16	43	125	100	20	20	168	171	35000	129,63 €
PRS100-16-150	M16	43	150	100	20	20	193	196	35000	133,46 €
PRS100-16-175	M16	43	175	100	20	20	218	221	35000	135,96 €
PRS100-16-200	M16	43	200	100	20	20	243	246	35000	143,24 €
PRS100-20-75	M20	43	75	100	20	20	118	121	45000	121,72 €
PRS100-20-100	M20	43	100	100	20	20	143	146	45000	117,81 €
PRS100-20-125	M20	43	125	100	20	20	168	171	45000	129,63 €
PRS100-20-150	M20	43	150	100	20	20	193	196	45000	133,46 €
PRS100-20-175	M20	43	175	100	20	20	218	221	45000	135,96 €
PRS100-20-200	M20	43	200	100	20	20	243	246	45000	143,24 €
PRS100-20-225	M20	43	225	100	20	20	268	271	45000	147,44 €
PRS100-20-250	M20	43	250	100	20	20	293	296	45000	152,64 €
PRS100-24-75	M24	44	75	100	20	20	119	122	55000	121,72 €
PRS100-24-100	M24	44	100	100	20	20	144	147	55000	126,19 €
PRS100-24-125	M24	44	125	100	20	20	169	172	55000	129,63 €
PRS100-24-150	M24	44	150	100	20	20	199	202	55000	133,46 €
PRS100-24-175	M24	44	175	100	20	20	219	222	55000	135,96 €
PRS100-24-200	M24	44	200	100	20	20	244	247	55000	143,24 €
PRS100-24-225	M24	44	225	100	20	20	269	272	55000	147,44 €
PRS100-24-250	M24	44	250	100	20	20	294	297	55000	152,64 €

Dimensioni in mm