

Modulo **Ingranaggio a denti dritti** **0,5** Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- **Qualità grado 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**
- **Materiale:**
Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- **Dentatura tagliata a norma DIN 867**
- **Spessore del dente a norma DIN 58405**
- **Rendimento vicino al 98%**



Opzioni

- **Cambiamento di alesaggio (H7)**
- **Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (J59)**
- **Foro maschiato**
- **Foro per copiglia**

Info.

- **La coppia è indicativa ed è data per 100g/min**
- **Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.**

Qualità grado 7e


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG0.5-20	PSG0.5-20H	20	10,0	11,0	4	8	0,076 - 0,037	0,36	1,11	0,006	27,80 €	45,89 €
PSG0.5-21	PSG0.5-21H	21	10,5	11,5	4	8	0,077 - 0,036	0,37	1,16	0,006	28,08 €	46,35 €
PSG0.5-22	PSG0.5-22H	22	11,0	12,0	4	8	0,077 - 0,036	0,39	1,22	0,006	28,44 €	46,97 €
PSG0.5-23	PSG0.5-23H	23	11,5	12,5	4	8	0,077 - 0,036	0,41	1,27	0,006	28,78 €	47,54 €
PSG0.5-24	PSG0.5-24H	24	12,0	13,0	5	10	0,077 - 0,036	0,43	1,33	0,008	29,12 €	48,07 €
PSG0.5-25	PSG0.5-25H	25	12,5	13,5	5	10	0,087 - 0,042	0,44	1,38	0,009	29,40 €	48,56 €
PSG0.5-26	PSG0.5-26H	26	13,0	14,0	5	10	0,087 - 0,042	0,54	1,44	0,009	29,84 €	49,26 €
PSG0.5-27	PSG0.5-27H	27	13,5	14,5	5	10	0,087 - 0,042	0,57	1,50	0,009	30,16 €	49,79 €
PSG0.5-28	PSG0.5-28H	28	14,0	15,0	5	10	0,087 - 0,042	0,59	1,55	0,010	30,48 €	50,34 €
PSG0.5-29	PSG0.5-29H	29	14,5	15,5	6	13	0,087 - 0,042	0,61	1,61	0,013	30,66 €	50,61 €
PSG0.5-30	PSG0.5-30H	30	15,0	16,0	6	13	0,087 - 0,042	0,69	1,65	0,014	30,76 €	50,81 €
PSG0.5-32	PSG0.5-32H	32	16,0	17,0	6	13	0,087 - 0,042	0,74	1,76	0,015	31,53 €	52,02 €
PSG0.5-35	PSG0.5-35H	35	17,5	18,5	6	13	0,087 - 0,042	0,81	1,93	0,016	32,58 €	53,79 €
PSG0.5-38	PSG0.5-38H	38	19,0	20,0	6	17	0,089 - 0,041	0,87	2,09	0,026	33,56 €	55,43 €
PSG0.5-40	PSG0.5-40H	40	20,0	21,0	6	17	0,089 - 0,041	1,18	2,45	0,027	34,32 €	56,64 €
PSG0.5-42	PSG0.5-42H	42	21,0	22,0	6	17	0,089 - 0,041	1,24	2,57	0,028	34,93 €	57,66 €
PSG0.5-45	PSG0.5-45H	45	22,5	23,5	6	17	0,089 - 0,041	1,32	2,75	0,030	36,00 €	59,42 €
PSG0.5-48	PSG0.5-48H	48	24,0	25,0	6	17	0,089 - 0,041	1,41	2,94	0,032	37,44 €	61,75 €
PSG0.5-50	PSG0.5-50H	50	25,0	26,0	6	17	0,089 - 0,041	1,74	3,32	0,034	37,83 €	62,40 €
PSG0.5-52	PSG0.5-52H	52	26,0	27,0	6	17	0,097 - 0,046	1,81	3,45	0,035	38,41 €	63,31 €
PSG0.5-55	PSG0.5-55H	55	27,5	28,5	6	17	0,097 - 0,046	1,92	3,65	0,038	39,15 €	64,67 €
PSG0.5-58	PSG0.5-58H	58	29,0	30,0	6	17	0,097 - 0,046	2,02	3,85	0,040	39,95 €	65,98 €
PSG0.5-60	PSG0.5-60H	60	30,0	31,0	6	17	0,097 - 0,046	2,49	4,15	0,042	40,41 €	66,66 €

Dimensioni in mm

Modulo 0,5



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG0.5-62	PSG0.5-62H	62	31,0	32,0	8	20	0,098 - 0,044	2,57	4,29	0,048	40,88	€ 67,49
PSG0.5-65	PSG0.5-65H	65	32,5	33,5	8	20	0,098 - 0,044	2,70	4,50	0,051	41,78	€ 68,98
PSG0.5-68	PSG0.5-68H	68	34,0	35,0	8	20	0,098 - 0,044	2,82	4,70	0,054	42,07	€ 69,41
PSG0.5-70	PSG0.5-70H	70	35,0	36,0	8	20	0,098 - 0,044	2,91	4,84	0,056	42,51	€ 70,19
PSG0.5-72	PSG0.5-72H	72	36,0	37,0	8	20	0,098 - 0,044	2,99	4,98	0,058	42,94	€ 70,83
PSG0.5-75	PSG0.5-75H	75	37,5	38,5	8	20	0,098 - 0,044	3,11	5,19	0,062	47,29	€ 71,39
PSG0.5-78	PSG0.5-78H	78	39,0	40,0	8	20	0,098 - 0,044	3,24	5,40	0,065	43,91	€ 72,43
PSG0.5-80	PSG0.5-80H	80	40,0	41,0	8	25	0,098 - 0,044	3,71	5,80	0,082	44,20	€ 64,67
PSG0.5-82	PSG0.5-82H	82	41,0	42,0	8	25	0,098 - 0,044	3,81	5,95	0,084	44,68	€ 73,75
PSG0.5-85	PSG0.5-85H	85	42,5	43,5	8	25	0,098 - 0,044	3,95	6,16	0,088	45,13	€ 74,50
PSG0.5-90	PSG0.5-90H	90	45,0	46,0	8	25	0,098 - 0,044	4,18	6,53	0,095	45,89	€ 75,74
PSG0.5-100	PSG0.5-100H	100	50,0	51,0	10	30	0,098 - 0,044	4,75	7,42	0,123	46,60	€ 76,85
PSG0.5-120	PSG0.5-120H	120	60,0	61,0	10	35	0,111 - 0,049	5,70	8,90	0,177	56,44	€ 93,11
PSG0.5-130	PSG0.5-130H	130	65,0	66,0	10	35	0,111 - 0,049	6,17	9,65	0,196	64,73	€ 106,81
PSG0.5-140	PSG0.5-140H	140	70,0	71,0	10	35	0,111 - 0,049	6,65	10,39	0,217	67,47	€ 111,27
PSG0.5-150	PSG0.5-150H	150	75,0	76,0	10	40	0,111 - 0,049	7,28	11,37	0,262	73,42	€ 121,14
PSG0.5-200	PSG0.5-200H	200	100,0	101,0	14	50	0,113 - 0,047	9,80	15,32	0,444	90,50	€ 149,33
PSG0.5-250	PSG0.5-250H	250	125,0	126,0	16	60	0,136 - 0,062	12,25	19,15	0,679	108,56	€ 179,15

Dimensioni in mm