

Modulo **Ingranaggio a denti dritti** **0,5** **Inox 303 o inox 316**



- **Qualità grado 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**
- **Materiale:**
Inox 303
Inox 316
- **Dentatura tagliata a norma DIN 867**
- **Spessore del dente a norma DIN 58405**
- **Rendimento vicino al 98%**

Opzioni

- **Cambiamento di alesaggio (H7)**
- **Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)**
- **Foro maschiato**
- **Foro per copiglia**

Info.

- **La coppia è indicativa ed è data per 100g/min**

Qualità grado 7e


SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
|------------|----|-----|------|--------------|
| Sc. Prezzo | | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | | Z | OP | OD | OA | OM | Gioco (mm) | Coppia (Nm) | | Massa Inox 303 (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|------------|-------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|----------|
| Inox 303 | Inox 316 | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo | | Inox 303 | Inox 316 | | Inox 303 | Inox 316 |
| PSG0.5-20S | PSG0.5-20SL | 20 | 10,0 | 11,0 | 4 | 8 | 0,076 - 0,037 | 0,21 | 0,17 | 0,006 | 37,54 € | 43,11 € |
| PSG0.5-21S | PSG0.5-21SL | 21 | 10,5 | 11,5 | 4 | 8 | 0,077 - 0,036 | 0,22 | 0,17 | 0,006 | 37,92 € | 43,54 € |
| PSG0.5-22S | PSG0.5-22SL | 22 | 11,0 | 12,0 | 4 | 8 | 0,077 - 0,036 | 0,23 | 0,18 | 0,006 | 38,41 € | 44,13 € |
| PSG0.5-23S | PSG0.5-23SL | 23 | 11,5 | 12,5 | 4 | 8 | 0,077 - 0,036 | 0,25 | 0,19 | 0,007 | 38,89 € | 44,62 € |
| PSG0.5-24S | PSG0.5-24SL | 24 | 12,0 | 13,0 | 5 | 10 | 0,077 - 0,036 | 0,26 | 0,20 | 0,008 | 39,32 € | 45,13 € |
| PSG0.5-25S | PSG0.5-25SL | 25 | 12,5 | 13,5 | 5 | 10 | 0,087 - 0,042 | 0,27 | 0,21 | 0,009 | 39,74 € | 45,66 € |
| PSG0.5-26S | PSG0.5-26SL | 26 | 13,0 | 14,0 | 5 | 10 | 0,087 - 0,042 | 0,33 | 0,25 | 0,009 | 40,30 € | 46,31 € |
| PSG0.5-27S | PSG0.5-27SL | 27 | 13,5 | 14,5 | 5 | 10 | 0,087 - 0,042 | 0,34 | 0,26 | 0,010 | 40,75 € | 46,76 € |
| PSG0.5-28S | PSG0.5-28SL | 28 | 14,0 | 15,0 | 5 | 10 | 0,087 - 0,042 | 0,35 | 0,27 | 0,010 | 41,15 € | 47,26 € |
| PSG0.5-29S | PSG0.5-29SL | 29 | 14,5 | 15,5 | 6 | 13 | 0,087 - 0,042 | 0,36 | 0,28 | 0,014 | 41,40 € | 47,57 € |
| PSG0.5-30S | PSG0.5-30SL | 30 | 15,0 | 16,0 | 6 | 13 | 0,087 - 0,042 | 0,41 | 0,32 | 0,014 | 41,57 € | 47,73 € |
| PSG0.5-32S | PSG0.5-32SL | 32 | 16,0 | 17,0 | 6 | 13 | 0,087 - 0,042 | 0,44 | 0,34 | 0,015 | 42,58 € | 48,88 € |
| PSG0.5-35S | PSG0.5-35SL | 35 | 17,5 | 18,5 | 6 | 13 | 0,087 - 0,042 | 0,48 | 0,38 | 0,017 | 43,99 € | 50,53 € |
| PSG0.5-38S | PSG0.5-38SL | 38 | 19,0 | 20,0 | 6 | 17 | 0,089 - 0,041 | 0,52 | 0,41 | 0,026 | 45,33 € | 52,06 € |
| PSG0.5-40S | PSG0.5-40SL | 40 | 20,0 | 21,0 | 6 | 17 | 0,089 - 0,041 | 0,71 | 0,55 | 0,027 | 46,35 € | 53,22 € |
| PSG0.5-42S | PSG0.5-42SL | 42 | 21,0 | 22,0 | 6 | 17 | 0,089 - 0,041 | 0,74 | 0,58 | 0,028 | 47,15 € | 54,17 € |
| PSG0.5-45S | PSG0.5-45SL | 45 | 22,5 | 23,5 | 6 | 17 | 0,089 - 0,041 | 0,79 | 0,62 | 0,031 | 48,63 € | 55,84 € |
| PSG0.5-48S | PSG0.5-48SL | 48 | 24,0 | 25,0 | 6 | 17 | 0,089 - 0,041 | 0,85 | 0,66 | 0,033 | 50,53 € | 57,99 € |
| PSG0.5-50S | PSG0.5-50SL | 50 | 25,0 | 26,0 | 6 | 17 | 0,089 - 0,041 | 1,05 | 0,81 | 0,034 | 51,05 € | 58,63 € |
| PSG0.5-52S | PSG0.5-52SL | 52 | 26,0 | 27,0 | 6 | 17 | 0,097 - 0,046 | 1,09 | 0,85 | 0,036 | 51,82 € | 59,52 € |
| PSG0.5-55S | PSG0.5-55SL | 55 | 27,5 | 28,5 | 6 | 17 | 0,097 - 0,046 | 1,15 | 0,90 | 0,038 | 52,87 € | 60,73 € |
| PSG0.5-58S | PSG0.5-58SL | 58 | 29,0 | 30,0 | 6 | 17 | 0,097 - 0,046 | 1,21 | 0,94 | 0,041 | 53,98 € | 61,94 € |
| PSG0.5-60S | PSG0.5-60SL | 60 | 30,0 | 31,0 | 6 | 17 | 0,097 - 0,046 | 1,49 | 1,16 | 0,043 | 54,56 € | 62,61 € |

Dimensioni in mm

Modulo 0,5



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
|------------|----|-----|------|--------------|
| Sc. Prezzo | | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | | Z | ØP | ØD | ØA | ØM | Gioco (mm) | Coppia (Nm) | | Massa Inox 303 (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|-------------|--------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Inox 303 | Inox 316 | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo | | Inox 303 | Inox 316 | | Inox 303 | Inox 316 |
| PSG0.5-62S | PSG0.5-62SL | 62 | 31,0 | 32,0 | 8 | 20 | 0,098 - 0,044 | 1,54 | 1,20 | 0,049 | 55,21 | € 63,41 |
| PSG0.5-65S | PSG0.5-65SL | 65 | 32,5 | 33,5 | 8 | 20 | 0,098 - 0,044 | 1,62 | 1,26 | 0,052 | 56,41 | € 64,78 |
| PSG0.5-68S | PSG0.5-68SL | 68 | 34,0 | 35,0 | 8 | 20 | 0,098 - 0,044 | 1,69 | 1,32 | 0,055 | 56,78 | € 65,20 |
| PSG0.5-70S | PSG0.5-70SL | 70 | 35,0 | 36,0 | 8 | 20 | 0,098 - 0,044 | 1,74 | 1,36 | 0,057 | 57,38 | € 65,92 |
| PSG0.5-72S | PSG0.5-72SL | 72 | 36,0 | 37,0 | 8 | 20 | 0,098 - 0,044 | 1,79 | 1,39 | 0,060 | 57,95 | € 66,55 |
| PSG0.5-75S | PSG0.5-75SL | 75 | 37,5 | 38,5 | 8 | 20 | 0,098 - 0,044 | 1,87 | 1,45 | 0,063 | 58,38 | € 67,05 |
| PSG0.5-78S | PSG0.5-78SL | 78 | 39,0 | 40,0 | 8 | 20 | 0,098 - 0,044 | 1,94 | 1,51 | 0,067 | 59,24 | € 68,04 |
| PSG0.5-80S | PSG0.5-80SL | 80 | 40,0 | 41,0 | 8 | 25 | 0,098 - 0,044 | 2,55 | 1,98 | 0,083 | 59,70 | € 68,55 |
| PSG0.5-82S | PSG0.5-82SL | 82 | 41,0 | 42,0 | 8 | 25 | 0,098 - 0,044 | 2,61 | 2,03 | 0,086 | 60,33 | € 69,31 |
| PSG0.5-85S | PSG0.5-85SL | 85 | 42,5 | 43,5 | 8 | 25 | 0,098 - 0,044 | 2,71 | 2,11 | 0,090 | 60,97 | € 69,98 |
| PSG0.5-90S | PSG0.5-90SL | 90 | 45,0 | 46,0 | 8 | 25 | 0,098 - 0,044 | 2,87 | 2,23 | 0,097 | 61,94 | € 71,14 |
| PSG0.5-100S | PSG0.5-100SL | 100 | 50,0 | 51,0 | 10 | 30 | 0,098 - 0,044 | 3,84 | 2,99 | 0,125 | 62,86 | € 72,20 |
| PSG0.5-120S | PSG0.5-120SL | 120 | 60,0 | 61,0 | 10 | 35 | 0,111 - 0,049 | 4,61 | 3,59 | 0,180 | 76,20 | € 87,47 |
| PSG0.5-130S | PSG0.5-130SL | 130 | 65,0 | 66,0 | 10 | 35 | 0,111 - 0,049 | 5,00 | 3,89 | 0,200 | 87,39 | € 100,35 |
| PSG0.5-140S | PSG0.5-140SL | 140 | 70,0 | 71,0 | 10 | 35 | 0,111 - 0,049 | 5,38 | 4,19 | 0,221 | 91,04 | € 104,50 |
| PSG0.5-150S | PSG0.5-150SL | 150 | 75,0 | 76,0 | 10 | 40 | 0,111 - 0,049 | 7,79 | 6,06 | 0,267 | 99,12 | € 113,82 |
| PSG0.5-200S | PSG0.5-200SL | 200 | 100,0 | 101,0 | 14 | 50 | 0,113 - 0,047 | 11,61 | 9,03 | 0,452 | 122,18 | € 140,31 |
| PSG0.5-250S | PSG0.5-250SL | 250 | 125,0 | 126,0 | 16 | 60 | 0,136 - 0,062 | 14,51 | 11,29 | 0,692 | 146,54 | € 168,28 |

Dimensioni in mm