

Modulo **Ingranaggio a denti dritti** **0,8** **Inox 303 o inox 316**



- **Qualità grado 7e DIN 58405 (AGMA Q10)**

- **Materiale:**

Inox 303

Inox 316

- **Dentatura tagliata a norma DIN 867**

- **Spessore del dente a norma DIN 58405**

- **Rendimento vicino al 98%**

Opzioni

- **Cambiamento di alesaggio (H7)**

- **Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)**

- **Foro maschiato**

- **Foro per copiglia**

Info.

- **La coppia è indicativa ed è data per 100g/min**



Qualità grado 7e



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
|-----|--------|-----|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice | | Z | OP | OD | OA | OM | Gioco (mm) | Coppia (Nm) | | Massa Inox 303 (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|------------|-------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Inox 303 | Inox 316 | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo | | Inox 303 | Inox 316 | | Inox 303 | Inox 316 |
| PSGO.8-18S | PSGO.8-18SL | 18 | 14,4 | 16,0 | 5 | 11 | 0,096 - 0,047 | 0,57 | 0,44 | 0,015 | 36,71 € | 42,17 € |
| PSGO.8-19S | PSGO.8-19SL | 19 | 15,2 | 16,8 | 5 | 11 | 0,096 - 0,047 | 0,60 | 0,47 | 0,016 | 37,26 € | 42,80 € |
| PSGO.8-20S | PSGO.8-20SL | 20 | 16,0 | 17,6 | 5 | 11 | 0,096 - 0,047 | 0,80 | 0,62 | 0,017 | 37,83 € | 43,42 € |
| PSGO.8-21S | PSGO.8-21SL | 21 | 16,8 | 18,4 | 5 | 12 | 0,096 - 0,047 | 0,84 | 0,65 | 0,020 | 39,00 € | 44,81 € |
| PSGO.8-22S | PSGO.8-22SL | 22 | 17,6 | 19,2 | 5 | 12 | 0,096 - 0,047 | 0,88 | 0,68 | 0,022 | 39,60 € | 45,43 € |
| PSGO.8-23S | PSGO.8-23SL | 23 | 18,4 | 20,0 | 5 | 12 | 0,097 - 0,046 | 0,92 | 0,71 | 0,023 | 39,74 € | 45,66 € |
| PSGO.8-24S | PSGO.8-24SL | 24 | 19,2 | 20,8 | 6 | 14 | 0,097 - 0,046 | 0,96 | 0,74 | 0,027 | 39,97 € | 45,91 € |
| PSGO.8-25S | PSGO.8-25SL | 25 | 20,0 | 21,6 | 6 | 14 | 0,097 - 0,046 | 0,99 | 0,77 | 0,028 | 41,63 € | 47,82 € |
| PSGO.8-26S | PSGO.8-26SL | 26 | 20,8 | 22,4 | 6 | 14 | 0,097 - 0,046 | 1,22 | 0,95 | 0,030 | 43,15 € | 49,50 € |
| PSGO.8-27S | PSGO.8-27SL | 27 | 21,6 | 23,2 | 6 | 14 | 0,097 - 0,046 | 1,26 | 0,98 | 0,031 | 44,01 € | 50,56 € |
| PSGO.8-28S | PSGO.8-28SL | 28 | 22,4 | 24,0 | 8 | 18 | 0,097 - 0,046 | 1,31 | 1,02 | 0,038 | 45,02 € | 51,68 € |
| PSGO.8-29S | PSGO.8-29SL | 29 | 23,2 | 24,8 | 8 | 18 | 0,097 - 0,046 | 1,36 | 1,06 | 0,040 | 46,19 € | 53,03 € |
| PSGO.8-30S | PSGO.8-30SL | 30 | 24,0 | 25,6 | 8 | 18 | 0,097 - 0,046 | 1,55 | 1,20 | 0,042 | 46,97 € | 53,93 € |
| PSGO.8-32S | PSGO.8-32SL | 32 | 25,6 | 27,2 | 8 | 18 | 0,108 - 0,052 | 1,65 | 1,28 | 0,046 | 48,19 € | 55,31 € |
| PSGO.8-35S | PSGO.8-35SL | 35 | 28,0 | 29,6 | 10 | 20 | 0,108 - 0,052 | 1,80 | 1,40 | 0,053 | 49,79 € | 57,19 € |
| PSGO.8-38S | PSGO.8-38SL | 38 | 30,4 | 32,0 | 10 | 20 | 0,109 - 0,050 | 1,96 | 1,52 | 0,060 | 51,84 € | 59,52 € |
| PSGO.8-40S | PSGO.8-40SL | 40 | 32,0 | 33,6 | 10 | 20 | 0,109 - 0,050 | 2,63 | 2,05 | 0,065 | 53,72 € | 61,70 € |
| PSGO.8-42S | PSGO.8-42SL | 42 | 33,6 | 35,2 | 10 | 20 | 0,109 - 0,050 | 2,76 | 2,15 | 0,070 | 54,14 € | 62,16 € |
| PSGO.8-45S | PSGO.8-45SL | 45 | 36,0 | 37,6 | 10 | 20 | 0,109 - 0,050 | 2,96 | 2,30 | 0,078 | 54,92 € | 63,08 € |
| PSGO.8-48S | PSGO.8-48SL | 48 | 38,4 | 40,0 | 10 | 30 | 0,109 - 0,050 | 3,16 | 2,46 | 0,119 | 55,38 € | 63,58 € |
| PSGO.8-50S | PSGO.8-50SL | 50 | 40,0 | 41,6 | 10 | 30 | 0,109 - 0,050 | 3,90 | 3,03 | 0,125 | 61,12 € | 70,19 € |
| PSGO.8-52S | PSGO.8-52SL | 52 | 41,6 | 43,2 | 10 | 30 | 0,109 - 0,050 | 4,06 | 3,16 | 0,132 | 62,91 € | 72,25 € |
| PSGO.8-55S | PSGO.8-55SL | 55 | 44,0 | 45,6 | 10 | 30 | 0,109 - 0,050 | 4,29 | 3,34 | 0,142 | 65,58 € | 75,28 € |
| PSGO.8-58S | PSGO.8-58SL | 58 | 46,4 | 48,0 | 10 | 30 | 0,109 - 0,050 | 4,53 | 3,52 | 0,153 | 67,54 € | 77,56 € |

Dimensioni in mm

Modulo 0,8

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | | |
|------------|-----|------|--------------|-----|
| Qtà | 1+ | 6+ | 19+ | 50+ |
| Sc. Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta | |

| Codice | | Z | OP | OD | OA | OM | Gioco (mm) | Coppia (Nm) | | Massa Inox 303 (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 | |
|-------------|--------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|---------------------------|--------------------------|----------|
| Inox 303 | Inox 316 | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo | | Inox 303 | Inox 316 | | Inox 303 | Inox 316 |
| PSG0.8-60S | PSG0.8-60SL | 60 | 48,0 | 49,6 | 10 | 40 | 0,109 - 0,050 | 5,57 | 4,33 | 0,204 | 69,11 € | 79,36 € |
| PSG0.8-62S | PSG0.8-62SL | 62 | 49,6 | 51,2 | 10 | 40 | 0,109 - 0,050 | 5,76 | 4,48 | 0,212 | 71,39 € | 81,97 € |
| PSG0.8-65S | PSG0.8-65SL | 65 | 52,0 | 53,6 | 10 | 40 | 0,122 - 0,055 | 6,04 | 4,69 | 0,224 | 76,49 € | 87,84 € |
| PSG0.8-68S | PSG0.8-68SL | 68 | 54,4 | 56,0 | 10 | 40 | 0,122 - 0,055 | 6,31 | 4,91 | 0,237 | 80,42 € | 92,35 € |
| PSG0.8-70S | PSG0.8-70SL | 70 | 56,0 | 57,6 | 10 | 40 | 0,122 - 0,055 | 6,50 | 5,06 | 0,246 | 82,10 € | 94,26 € |
| PSG0.8-72S | PSG0.8-72SL | 72 | 57,6 | 59,2 | 10 | 40 | 0,122 - 0,055 | 6,69 | 5,20 | 0,255 | 83,86 € | 96,28 € |
| PSG0.8-75S | PSG0.8-75SL | 75 | 60,0 | 61,6 | 10 | 50 | 0,122 - 0,055 | 6,96 | 5,42 | 0,326 | 89,51 € | 102,74 € |
| PSG0.8-78S | PSG0.8-78SL | 78 | 62,4 | 64,0 | 10 | 50 | 0,122 - 0,055 | 7,24 | 5,63 | 0,340 | 90,83 € | 104,28 € |
| PSG0.8-80S | PSG0.8-80SL | 80 | 64,0 | 65,6 | 10 | 50 | 0,122 - 0,055 | 9,51 | 7,40 | 0,351 | 92,66 € | 106,40 € |
| PSG0.8-82S | PSG0.8-82SL | 82 | 65,6 | 67,2 | 10 | 50 | 0,122 - 0,055 | 9,75 | 7,58 | 0,361 | 94,00 € | 107,90 € |
| PSG0.8-85S | PSG0.8-85SL | 85 | 68,0 | 69,6 | 10 | 50 | 0,122 - 0,055 | 10,10 | 7,86 | 0,377 | 96,01 € | 110,23 € |
| PSG0.8-90S | PSG0.8-90SL | 90 | 72,0 | 73,6 | 10 | 65 | 0,122 - 0,055 | 10,70 | 8,32 | 0,513 | 99,09 € | 113,78 € |
| PSG0.8-95S | PSG0.8-95SL | 95 | 76,0 | 77,6 | 10 | 65 | 0,122 - 0,055 | 11,29 | 8,78 | 0,543 | 109,71 € | 125,97 € |
| PSG0.8-100S | PSG0.8-100SL | 100 | 80,0 | 81,6 | 14 | 65 | 0,122 - 0,055 | 14,33 | 11,15 | 0,564 | 111,19 € | 127,66 € |
| PSG0.8-110S | PSG0.8-110SL | 110 | 88,0 | 89,6 | 14 | 70 | 0,123 - 0,053 | 15,05 | 11,70 | 0,673 | 139,15 € | 159,79 € |
| PSG0.8-120S | PSG0.8-120SL | 120 | 96,0 | 97,6 | 14 | 70 | 0,123 - 0,053 | 15,77 | 12,26 | 0,747 | 157,39 € | 180,72 € |

Dimensioni in mm