

Modulo 1,25

Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
 - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
 - Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Qualità grado 7e25

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG1.25-18	PSG1.25-18H	18	22,50	25,00	6	15	0,097 - 0,046	3,29	12,08	0,050	36,07	59,52
PSG1.25-19	PSG1.25-19H	19	23,75	26,25	6	15	0,097 - 0,046	3,48	12,75	0,055	36,60	60,44
PSG1.25-20	PSG1.25-20H	20	25,00	27,50	6	15	0,108 - 0,052	4,63	16,97	0,059	37,16	61,35
PSG1.25-21	PSG1.25-21H	21	26,25	28,75	8	20	0,108 - 0,052	4,86	17,82	0,073	38,36	63,26
PSG1.25-22	PSG1.25-22H	22	27,50	30,00	8	20	0,108 - 0,052	5,09	18,67	0,079	38,89	64,18
PSG1.25-23	PSG1.25-23H	23	28,75	31,25	8	20	0,108 - 0,052	5,32	19,52	0,084	39,06	64,46
PSG1.25-24	PSG1.25-24H	24	30,00	32,50	8	22	0,108 - 0,052	5,55	20,36	0,096	39,28	64,80
PSG1.25-25	PSG1.25-25H	25	31,25	33,75	8	22	0,109 - 0,050	5,79	21,21	0,102	40,88	67,52
PSG1.25-26	PSG1.25-26H	26	32,50	35,00	8	22	0,109 - 0,050	7,08	22,50	0,108	42,36	69,93
PSG1.25-27	PSG1.25-27H	27	33,75	36,25	8	22	0,109 - 0,050	7,35	23,37	0,114	43,26	71,36
PSG1.25-28	PSG1.25-28H	28	35,00	37,50	8	25	0,109 - 0,050	7,62	24,23	0,132	44,20	72,95
PSG1.25-29	PSG1.25-29H	29	36,25	38,75	8	25	0,109 - 0,050	7,90	25,10	0,138	45,37	74,89
PSG1.25-30	PSG1.25-30H	30	37,50	40,00	8	25	0,109 - 0,050	8,98	25,80	0,145	46,13	76,14
PSG1.25-32	PSG1.25-32H	32	40,00	42,50	8	25	0,109 - 0,050	9,58	27,52	0,160	47,32	78,10
PSG1.25-35	PSG1.25-35H	35	43,75	46,25	10	30	0,109 - 0,050	10,48	30,10	0,200	48,94	80,75
PSG1.25-38	PSG1.25-38H	38	47,50	50,00	10	30	0,109 - 0,050	11,38	32,68	0,226	50,92	84,02
PSG1.25-40	PSG1.25-40H	40	50,00	52,50	10	30	0,120 - 0,057	15,31	38,26	0,245	52,79	87,12
PSG1.25-42	PSG1.25-42H	42	52,50	55,00	10	30	0,122 - 0,055	16,07	40,17	0,264	53,20	87,76
PSG1.25-45	PSG1.25-45H	45	56,25	58,75	10	30	0,122 - 0,055	17,22	43,04	0,296	53,95	89,04

Dimensioni in mm

Modulo 1,25



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Z Denti	OP Primitivo	OD Esterno	OA Alesaggio	OM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm) Standard	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5			
									Standard	Temprato		
PSG1.25-48	PSG1.25-48H	48	60,00	62,50	10	40	0,122 - 0,055	18,37	45,91	0,383	54,39 €	89,81 €
PSG1.25-50	PSG1.25-50H	50	62,50	65,00	10	40	0,122 - 0,055	22,69	51,90	0,407	60,07 €	99,12 €
PSG1.25-52	PSG1.25-52H	52	65,00	67,50	10	40	0,122 - 0,055	23,60	53,98	0,431	61,83 €	102,06 €
PSG1.25-55	PSG1.25-55H	55	68,75	71,25	10	40	0,122 - 0,055	24,96	57,09	0,469	64,41 €	106,31 €
PSG1.25-58	PSG1.25-58H	58	72,50	75,00	10	40	0,122 - 0,055	26,32	60,20	0,510	66,34 €	109,50 €
PSG1.25-60	PSG1.25-60H	60	75,00	77,50	10	50	0,122 - 0,055	32,40	64,85	0,608	67,89 €	112,04 €
PSG1.25-62	PSG1.25-62H	62	77,50	80,00	10	50	0,122 - 0,055	33,48	67,01	0,637	70,14 €	115,72 €
PSG1.25-65	PSG1.25-65H	65	81,25	83,75	10	50	0,123 - 0,053	35,10	70,25	0,683	75,14 €	124,04 €
PSG1.25-68	PSG1.25-68H	68	85,00	87,50	10	50	0,123 - 0,053	36,72	73,49	0,731	79,02 €	130,40 €
PSG1.25-70	PSG1.25-70H	70	87,50	90,00	10	50	0,123 - 0,053	37,80	75,65	0,764	80,65 €	132,82 €
PSG1.25-72	PSG1.25-72H	72	90,00	92,50	10	50	0,123 - 0,053	38,88	77,82	0,798	82,42 €	135,98 €
PSG1.25-75	PSG1.25-75H	75	93,75	96,25	10	60	0,123 - 0,053	40,50	81,06	0,935	87,93 €	145,07 €
PSG1.25-78	PSG1.25-78H	78	97,50	100,00	10	60	0,123 - 0,053	42,12	84,30	0,991	89,23 €	147,28 €
PSG1.25-80	PSG1.25-80H	80	100,00	102,50	10	60	0,138 - 0,064	55,30	90,66	1,029	91,04 €	150,27 €
PSG1.25-82	PSG1.25-82H	82	102,50	105,00	10	60	0,138 - 0,064	56,68	92,92	1,067	92,35 €	152,38 €
PSG1.25-85	PSG1.25-85H	85	106,25	108,75	10	60	0,138 - 0,064	58,75	96,32	1,128	94,35 €	155,66 €
PSG1.25-90	PSG1.25-90H	90	112,50	115,00	10	65	0,138 - 0,064	62,21	101,99	1,281	97,38 €	160,68 €
PSG1.25-95	PSG1.25-95H	95	118,75	121,25	10	65	0,138 - 0,064	65,67	107,66	1,392	107,79 €	177,87 €
PSG1.25-100	PSG1.25-100H	100	125,00	127,50	14	65	0,140 - 0,062	74,20	115,95	1,494	109,21 €	180,24 €
PSG1.25-110	PSG1.25-110H	110	137,50	140,00	14	70	0,140 - 0,062	77,92	121,74	1,798	136,73 €	225,65 €
PSG1.25-120	PSG1.25-120H	120	150,00	152,50	14	70	0,140 - 0,062	81,63	127,54	2,075	154,63 €	154,63 €

Dimensioni in mm