

# Modulo 1,25

## Ingranaggio a denti dritti

### Inox 303 o inox 316



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
  - Inox 303
  - Inox 316
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

### Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

### Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

Qualità grado 7e25


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa Inox 303 (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316		Inox 303	Inox 316
PSG1.25-18S	PSG1.25-18SL	18	22,50	25,00	6	15	0,097 - 0,046	1,98	1,54	0,051	48,73 €	55,94 €
PSG1.25-19S	PSG1.25-19SL	19	23,75	26,25	6	15	0,097 - 0,046	2,09	1,62	0,056	49,45 €	56,75 €
PSG1.25-20S	PSG1.25-20SL	20	25,00	27,50	6	15	0,108 - 0,052	2,78	2,16	0,061	50,18 €	57,61 €
PSG1.25-21S	PSG1.25-21SL	21	26,25	28,75	8	20	0,108 - 0,052	2,92	2,27	0,075	51,76 €	59,44 €
PSG1.25-22S	PSG1.25-22SL	22	27,50	30,00	8	20	0,108 - 0,052	3,05	2,38	0,080	52,51 €	60,30 €
PSG1.25-23S	PSG1.25-23SL	23	28,75	31,25	8	20	0,108 - 0,052	3,19	2,48	0,085	52,76 €	60,55 €
PSG1.25-24S	PSG1.25-24SL	24	30,00	32,50	8	22	0,108 - 0,052	3,33	2,59	0,098	53,03 €	60,89 €
PSG1.25-25S	PSG1.25-25SL	25	31,25	33,75	8	22	0,109 - 0,050	3,47	2,70	0,104	55,21 €	63,43 €
PSG1.25-26S	PSG1.25-26SL	26	32,50	35,00	8	22	0,109 - 0,050	4,25	3,30	0,110	57,21 €	65,69 €
PSG1.25-27S	PSG1.25-27SL	27	33,75	36,25	8	22	0,109 - 0,050	4,41	3,43	0,116	58,38 €	67,05 €
PSG1.25-28S	PSG1.25-28SL	28	35,00	37,50	8	25	0,109 - 0,050	4,57	3,56	0,134	59,72 €	68,57 €
PSG1.25-29S	PSG1.25-29SL	29	36,25	38,75	8	25	0,109 - 0,050	4,74	3,68	0,141	61,26 €	70,34 €
PSG1.25-30S	PSG1.25-30SL	30	37,50	40,00	8	25	0,109 - 0,050	5,39	4,19	0,148	62,28 €	71,52 €
PSG1.25-32S	PSG1.25-32SL	32	40,00	42,50	8	25	0,109 - 0,050	5,75	4,47	0,163	63,88 €	73,37 €
PSG1.25-35S	PSG1.25-35SL	35	43,75	46,25	10	30	0,109 - 0,050	6,29	4,89	0,204	66,05 €	75,86 €
PSG1.25-38S	PSG1.25-38SL	38	47,50	50,00	10	30	0,109 - 0,050	6,83	5,31	0,230	68,74 €	78,94 €
PSG1.25-40S	PSG1.25-40SL	40	50,00	52,50	10	30	0,120 - 0,057	9,18	7,14	0,250	71,29 €	81,84 €
PSG1.25-42S	PSG1.25-42SL	42	52,50	55,00	10	30	0,122 - 0,055	9,64	7,50	0,270	71,80 €	82,48 €
PSG1.25-45S	PSG1.25-45SL	45	56,25	58,75	10	30	0,122 - 0,055	10,33	8,04	0,301	72,85 €	83,65 €

Dimensioni in mm

# Modulo 1,25



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco	Coppia (Nm)		Massa	Prezzo unit.		
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo	(mm)	Inox 303	Inox 316	Inox 303	Inox 316	da 1 a 5	
											(kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1.25-48S	PSG1.25-48SL	48	60,00	62,50	10	40	0,122 - 0,055	11,02	8,57	0,390	73,45	€ 84,33	
PSG1.25-50S	PSG1.25-50SL	50	62,50	65,00	10	40	0,122 - 0,055	13,61	10,59	0,414	81,07	€ 93,09	
PSG1.25-52S	PSG1.25-52SL	52	65,00	67,50	10	40	0,122 - 0,055	14,16	11,01	0,439	83,46	€ 95,85	
PSG1.25-55S	PSG1.25-55SL	55	68,75	71,25	10	40	0,122 - 0,055	14,97	11,65	0,478	86,99	€ 99,86	
PSG1.25-58S	PSG1.25-58SL	58	72,50	75,00	10	40	0,122 - 0,055	15,79	12,28	0,520	89,61	€ 102,88	
PSG1.25-60S	PSG1.25-60SL	60	75,00	77,50	10	50	0,122 - 0,055	19,44	15,12	0,619	91,67	€ 105,26	
PSG1.25-62S	PSG1.25-62SL	62	77,50	80,00	10	50	0,122 - 0,055	20,09	15,62	0,649	94,69	€ 108,75	
PSG1.25-65S	PSG1.25-65SL	65	81,25	83,75	10	50	0,123 - 0,053	21,06	16,38	0,696	101,46	€ 116,50	
PSG1.25-68S	PSG1.25-68SL	68	85,00	87,50	10	50	0,123 - 0,053	22,03	17,14	0,745	106,69	€ 122,52	
PSG1.25-70S	PSG1.25-70SL	70	87,50	90,00	10	50	0,123 - 0,053	22,68	17,64	0,778	108,91	€ 125,03	
PSG1.25-72S	PSG1.25-72SL	72	90,00	92,50	10	50	0,123 - 0,053	23,33	18,14	0,813	111,25	€ 127,75	
PSG1.25-75S	PSG1.25-75SL	75	93,75	96,25	10	60	0,123 - 0,053	24,30	18,90	0,953	118,69	€ 136,27	
PSG1.25-78S	PSG1.25-78SL	78	97,50	100,00	10	60	0,123 - 0,053	25,27	19,66	1,009	120,46	€ 138,33	
PSG1.25-80S	PSG1.25-80SL	80	100,00	102,50	10	60	0,138 - 0,064	33,18	25,81	1,048	122,92	€ 141,16	
PSG1.25-82S	PSG1.25-82SL	82	102,50	105,00	10	60	0,138 - 0,064	34,01	26,45	1,088	124,69	€ 143,12	
PSG1.25-85S	PSG1.25-85SL	85	106,25	108,75	10	60	0,138 - 0,064	35,25	27,42	1,149	127,36	€ 146,21	
PSG1.25-90S	PSG1.25-90SL	90	112,50	115,00	10	65	0,138 - 0,064	37,33	29,03	1,305	131,43	€ 150,95	
PSG1.25-95S	PSG1.25-95SL	95	118,75	121,25	10	65	0,138 - 0,064	39,40	30,64	1,418	145,53	€ 167,08	
PSG1.25-100S	PSG1.25-100SL	100	125,00	127,50	14	65	0,140 - 0,062	50,00	38,89	1,523	147,43	€ 169,30	
PSG1.25-110S	PSG1.25-110SL	110	137,50	140,00	14	70	0,140 - 0,062	52,51	40,84	1,833	184,61	€ 211,95	
PSG1.25-120S	PSG1.25-120SL	120	150,00	152,50	14	70	0,140 - 0,062	55,01	42,78	2,114	208,75	€ 239,69	

Dimensioni in mm