

Modulo 1,5

Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
 - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
 - Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.

Qualità grado 7e25


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Standard	Temprato	Z Denti	OP Primitivo	OD Esterno	OA Alesaggio	OM Mozzo	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
								Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG1.5-18	PSG1.5-18H	18	27,0	30,0	6	22	0,128 - 0,052	5,49	20,13	0,105	37,77 €	62,33 €
PSG1.5-19	PSG1.5-19H	19	28,5	31,5	6	22	0,128 - 0,052	5,79	21,24	0,112	39,20 €	64,69 €
PSG1.5-20	PSG1.5-20H	20	30,0	33,0	6	22	0,128 - 0,052	7,71	28,28	0,120	41,17 €	67,97 €
PSG1.5-21	PSG1.5-21H	21	31,5	34,5	8	25	0,129 - 0,051	8,10	29,69	0,137	41,51 €	68,52 €
PSG1.5-22	PSG1.5-22H	22	33,0	36,0	8	25	0,129 - 0,051	8,48	31,10	0,145	42,00 €	69,31 €
PSG1.5-23	PSG1.5-23H	23	34,5	37,5	8	25	0,129 - 0,051	8,87	32,52	0,155	42,75 €	70,58 €
PSG1.5-24	PSG1.5-24H	24	36,0	39,0	8	25	0,129 - 0,051	9,25	33,93	0,164	43,17 €	71,23 €
PSG1.5-25	PSG1.5-25H	25	37,5	40,5	8	25	0,129 - 0,051	9,64	35,34	0,174	45,43 €	74,94 €
PSG1.5-26	PSG1.5-26H	26	39,0	42,0	8	25	0,129 - 0,051	11,79	38,88	0,185	47,57 €	78,50 €
PSG1.5-27	PSG1.5-27H	27	40,5	43,5	8	25	0,129 - 0,051	12,25	40,38	0,196	49,09 €	80,96 €
PSG1.5-28	PSG1.5-28H	28	42,0	45,0	8	25	0,129 - 0,051	12,70	41,87	0,207	50,46 €	83,28 €
PSG1.5-29	PSG1.5-29H	29	43,5	46,5	10	35	0,129 - 0,051	13,15	43,37	0,268	51,24 €	84,59 €
PSG1.5-30	PSG1.5-30H	30	45,0	48,0	10	35	0,129 - 0,051	14,97	44,58	0,280	52,79 €	87,10 €
PSG1.5-32	PSG1.5-32H	32	48,0	51,0	10	35	0,129 - 0,051	15,97	47,55	0,306	54,58 €	90,09 €
PSG1.5-35	PSG1.5-35H	35	52,5	55,5	10	35	0,171 - 0,069	17,46	52,01	0,347	56,33 €	92,93 €
PSG1.5-38	PSG1.5-38H	38	57,0	60,0	12	45	0,171 - 0,069	18,96	56,47	0,458	61,70 €	101,83 €
PSG1.5-40	PSG1.5-40H	40	60,0	63,0	12	45	0,171 - 0,069	25,50	66,12	0,490	64,18 €	105,89 €
PSG1.5-42	PSG1.5-42H	42	63,0	66,0	12	45	0,171 - 0,069	26,78	69,42	0,524	64,46 €	106,42 €
PSG1.5-45	PSG1.5-45H	45	67,5	70,5	12	45	0,171 - 0,069	28,69	74,38	0,578	65,87 €	108,70 €
PSG1.5-48	PSG1.5-48H	48	72,0	75,0	12	45	0,171 - 0,069	30,60	79,34	0,636	70,37 €	116,12 €

Dimensioni in mm

Modulo 1,5



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato	(kg)	Standard	Temprato
PSG1.5-50	PSG1.5-50H	50	75,0	78,0	14	55	0,171 - 0,069	37,80	89,68	0,760	78,65	€ 129,80
PSG1.5-52	PSG1.5-52H	52	78,0	81,0	14	55	0,171 - 0,069	39,31	93,27	0,802	82,68	€ 136,39
PSG1.5-55	PSG1.5-55H	55	82,5	85,5	14	55	0,173 - 0,067	41,58	98,65	0,868	84,73	€ 139,85
PSG1.5-58	PSG1.5-58H	58	87,0	90,0	14	55	0,173 - 0,067	43,85	104,03	0,939	86,65	€ 143,05
PSG1.5-60	PSG1.5-60H	60	90,0	93,0	14	55	0,173 - 0,067	53,98	112,05	0,987	87,47	€ 144,38
PSG1.5-62	PSG1.5-62H	62	93,0	96,0	14	55	0,173 - 0,067	55,78	115,79	1,038	89,21	€ 147,23
PSG1.5-65	PSG1.5-65H	65	97,5	100,5	14	55	0,173 - 0,067	58,48	121,39	1,117	92,59	€ 152,77
PSG1.5-68	PSG1.5-68H	68	102,0	105,0	16	65	0,173 - 0,067	61,18	127,00	1,300	98,18	€ 162,05
PSG1.5-70	PSG1.5-70H	70	105,0	108,0	16	65	0,173 - 0,067	62,98	130,73	1,357	101,73	€ 167,85
PSG1.5-72	PSG1.5-72H	72	108,0	111,0	16	65	0,173 - 0,067	64,78	134,47	1,416	107,54	€ 177,42
PSG1.5-75	PSG1.5-75H	75	112,5	115,5	16	65	0,173 - 0,067	67,48	140,07	1,507	114,62	€ 189,17
PSG1.5-78	PSG1.5-78H	78	117,0	120,0	16	65	0,173 - 0,067	70,17	145,67	1,602	120,78	€ 199,36
PSG1.5-80	PSG1.5-80H	80	120,0	123,0	16	65	0,173 - 0,067	92,13	156,66	1,668	125,29	€ 206,72
PSG1.5-82	PSG1.5-82H	82	123,0	126,0	16	65	0,175 - 0,065	94,44	160,57	1,735	131,02	€ 216,17

Dimensioni in mm