

# Modulo 1,5

## Ingranaggio a denti dritti

### Inox 303 o inox 316



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
  - Inox 303
  - Inox 316
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%

### Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

### Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min



### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà        | 1+  | 6+   | 19+          | 50+ |
|------------|-----|------|--------------|-----|
| Sc. Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |     |

| Codice     |             | Z     | OP        | OD      | OA        | OM    | Gioco (mm)    | Coppia (Nm) |          | Massa Inox 303 (kg) | Prezzo unit. da 1 a 5 |          |
|------------|-------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|-------------|----------|---------------------|-----------------------|----------|
| Inox 303   | Inox 316    | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo |               | Inox 303    | Inox 316 |                     | Inox 303              | Inox 316 |
| PSG1.5-18S | PSG1.5-18SL | 18    | 27,0      | 30,0    | 6         | 22    | 0,128 - 0,052 | 3,29        | 2,56     | 0,107               | 51,00 €               | 58,58 €  |
| PSG1.5-19S | PSG1.5-19SL | 19    | 28,5      | 31,5    | 6         | 22    | 0,128 - 0,052 | 3,48        | 2,70     | 0,114               | 52,90 €               | 60,73 €  |
| PSG1.5-20S | PSG1.5-20SL | 20    | 30,0      | 33,0    | 6         | 22    | 0,128 - 0,052 | 4,63        | 3,60     | 0,123               | 55,58 €               | 63,83 €  |
| PSG1.5-21S | PSG1.5-21SL | 21    | 31,5      | 34,5    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 4,86        | 3,78     | 0,139               | 56,06 €               | 64,39 €  |
| PSG1.5-22S | PSG1.5-22SL | 22    | 33,0      | 36,0    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 5,09        | 3,96     | 0,148               | 56,73 €               | 65,12 €  |
| PSG1.5-23S | PSG1.5-23SL | 23    | 34,5      | 37,5    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 5,32        | 4,14     | 0,158               | 57,71 €               | 65,12 €  |
| PSG1.5-24S | PSG1.5-24SL | 24    | 36,0      | 39,0    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 5,55        | 4,32     | 0,168               | 58,29 €               | 66,92 €  |
| PSG1.5-25S | PSG1.5-25SL | 25    | 37,5      | 40,5    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 5,78        | 4,50     | 0,178               | 61,30 €               | 70,37 €  |
| PSG1.5-26S | PSG1.5-26SL | 26    | 39,0      | 42,0    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 7,08        | 5,50     | 0,189               | 64,23 €               | 73,75 €  |
| PSG1.5-27S | PSG1.5-27SL | 27    | 40,5      | 43,5    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 7,35        | 5,72     | 0,200               | 66,24 €               | 76,04 €  |
| PSG1.5-28S | PSG1.5-28SL | 28    | 42,0      | 45,0    | 8         | 25    | 0,129 - 0,051 | 7,62        | 5,93     | 0,211               | 68,09 €               | 78,19 €  |
| PSG1.5-29S | PSG1.5-29SL | 29    | 43,5      | 46,5    | 10        | 35    | 0,129 - 0,051 | 7,89        | 6,14     | 0,273               | 69,20 €               | 79,41 €  |
| PSG1.5-30S | PSG1.5-30SL | 30    | 45,0      | 48,0    | 10        | 35    | 0,129 - 0,051 | 8,98        | 6,99     | 0,285               | 71,26 €               | 81,84 €  |
| PSG1.5-32S | PSG1.5-32SL | 32    | 48,0      | 51,0    | 10        | 35    | 0,129 - 0,051 | 9,58        | 7,45     | 0,311               | 73,69 €               | 84,61 €  |
| PSG1.5-35S | PSG1.5-35SL | 35    | 52,5      | 55,5    | 10        | 35    | 0,171 - 0,069 | 10,48       | 8,15     | 0,354               | 76,04 €               | 87,33 €  |
| PSG1.5-38S | PSG1.5-38SL | 38    | 57,0      | 60,0    | 12        | 45    | 0,171 - 0,069 | 11,38       | 8,85     | 0,467               | 83,34 €               | 95,67 €  |
| PSG1.5-40S | PSG1.5-40SL | 40    | 60,0      | 63,0    | 12        | 45    | 0,171 - 0,069 | 15,30       | 11,90    | 0,500               | 86,63 €               | 99,49 €  |
| PSG1.5-42S | PSG1.5-42SL | 42    | 63,0      | 66,0    | 12        | 45    | 0,171 - 0,069 | 16,07       | 12,50    | 0,534               | 87,07 €               | 99,96 €  |
| PSG1.5-45S | PSG1.5-45SL | 45    | 67,5      | 70,5    | 12        | 45    | 0,171 - 0,069 | 17,21       | 13,39    | 0,589               | 88,93 €               | 102,11 € |
| PSG1.5-48S | PSG1.5-48SL | 48    | 72,0      | 75,0    | 12        | 45    | 0,171 - 0,069 | 18,36       | 14,28    | 0,648               | 95,03 €               | 109,10 € |

Dimensioni in mm

# Modulo 1,5



## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà        | 1+ | 6+  | 19+  | 50+          |
|------------|----|-----|------|--------------|
| Sc. Prezzo |    | -5% | -10% | Su richiesta |

| Codice     |             | Z     | OP        | OD      | OA        | OM    | Gioco         | Coppia (Nm)          | Massa            | Prezzo unit. da 1 a 5 |          |          |
|------------|-------------|-------|-----------|---------|-----------|-------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------|----------|
| Inox 303   | Inox 316    | Denti | Primitivo | Esterno | Alesaggio | Mozzo | (mm)          | Inox 303<br>Inox 316 | Inox 303<br>(kg) | Inox 303              | Inox 316 |          |
| PSG1.5-50S | PSG1.5-50SL | 50    | 75,0      | 78,0    | 14        | 55    | 0,171 - 0,069 | 22,68                | 17,64            | 0,774                 | 106,19 € | 121,95 € |
| PSG1.5-52S | PSG1.5-52SL | 52    | 78,0      | 81,0    | 14        | 55    | 0,171 - 0,069 | 23,59                | 18,35            | 0,817                 | 111,61 € | 128,11 € |
| PSG1.5-55S | PSG1.5-55SL | 55    | 82,5      | 85,5    | 14        | 55    | 0,173 - 0,067 | 24,95                | 19,40            | 0,885                 | 114,41 € | 131,37 € |
| PSG1.5-58S | PSG1.5-58SL | 58    | 87,0      | 90,0    | 14        | 55    | 0,173 - 0,067 | 26,31                | 20,46            | 0,956                 | 117,01 € | 134,36 € |
| PSG1.5-60S | PSG1.5-60SL | 60    | 90,0      | 93,0    | 14        | 55    | 0,173 - 0,067 | 32,39                | 25,19            | 1,006                 | 118,12 € | 135,65 € |
| PSG1.5-62S | PSG1.5-62SL | 62    | 93,0      | 96,0    | 14        | 55    | 0,173 - 0,067 | 33,47                | 26,03            | 1,058                 | 120,46 € | 138,31 € |
| PSG1.5-65S | PSG1.5-65SL | 65    | 97,5      | 100,5   | 14        | 55    | 0,173 - 0,067 | 35,09                | 27,29            | 1,138                 | 125,00 € | 143,50 € |
| PSG1.5-68S | PSG1.5-68SL | 68    | 102,0     | 105,0   | 16        | 65    | 0,173 - 0,067 | 36,71                | 28,55            | 1,324                 | 132,56 € | 152,23 € |
| PSG1.5-70S | PSG1.5-70SL | 70    | 105,0     | 108,0   | 16        | 65    | 0,173 - 0,067 | 37,79                | 29,39            | 1,383                 | 137,30 € | 157,68 € |
| PSG1.5-72S | PSG1.5-72SL | 72    | 108,0     | 111,0   | 16        | 65    | 0,173 - 0,067 | 38,87                | 30,23            | 1,443                 | 145,16 € | 166,68 € |
| PSG1.5-75S | PSG1.5-75SL | 75    | 112,5     | 115,5   | 16        | 65    | 0,173 - 0,067 | 40,49                | 31,49            | 1,536                 | 154,75 € | 177,66 € |
| PSG1.5-78S | PSG1.5-78SL | 78    | 117,0     | 120,0   | 16        | 65    | 0,173 - 0,067 | 42,10                | 32,75            | 1,633                 | 163,08 € | 187,28 € |
| PSG1.5-80S | PSG1.5-80SL | 80    | 120,0     | 123,0   | 16        | 65    | 0,173 - 0,067 | 55,28                | 43,00            | 1,700                 | 169,13 € | 194,22 € |
| PSG1.5-82S | PSG1.5-82SL | 82    | 123,0     | 126,0   | 16        | 65    | 0,175 - 0,065 | 56,66                | 44,07            | 1,768                 | 176,86 € | 203,06 € |

Dimensioni in mm