

Modulo 1,0

Ingranaggio a denti dritti

Inox 303 o inox 316



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)
- Materiale:
Inox 303
Inox 316
- Dentatura tagliata a norma DIN 867
- Spessore del dente a norma DIN 3967
- Rendimento vicino al 98%



Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN 6885 (J59)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

Qualità grado 7e25


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316	Inox 303 (kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1.0-18S	PSG1.0-18SL	18	18	20	5	15	0,127 - 0,053	1,06	0,82	0,034	38,94	44,75
PSG1.0-19S	PSG1.0-19SL	19	19	21	5	15	0,128 - 0,052	1,12	0,87	0,036	39,55	45,43
PSG1.0-20S	PSG1.0-20SL	20	20	22	5	15	0,128 - 0,052	1,49	1,16	0,038	40,82	46,88
PSG1.0-21S	PSG1.0-21SL	21	21	23	5	15	0,128 - 0,052	1,56	1,21	0,041	41,10	47,15
PSG1.0-22S	PSG1.0-22SL	22	22	24	5	15	0,128 - 0,052	1,64	1,27	0,044	41,68	47,85
PSG1.0-23S	PSG1.0-23SL	23	23	25	5	15	0,128 - 0,052	1,71	1,33	0,046	41,83	48,05
PSG1.0-24S	PSG1.0-24SL	24	24	26	6	20	0,128 - 0,052	1,78	1,39	0,061	42,09	48,34
PSG1.0-25S	PSG1.0-25SL	25	25	27	6	20	0,128 - 0,052	1,86	1,45	0,064	43,86	50,34
PSG1.0-26S	PSG1.0-26SL	26	26	28	6	20	0,128 - 0,052	2,27	1,77	0,067	45,43	52,16
PSG1.0-27S	PSG1.0-27SL	27	27	29	6	20	0,128 - 0,052	2,36	1,84	0,070	46,35	53,22
PSG1.0-28S	PSG1.0-28SL	28	28	30	6	20	0,128 - 0,052	2,45	1,90	0,074	47,37	54,41
PSG1.0-29S	PSG1.0-29SL	29	29	31	8	25	0,128 - 0,052	2,54	1,97	0,091	48,63	55,84
PSG1.0-30S	PSG1.0-30SL	30	30	32	8	25	0,128 - 0,052	2,89	2,24	0,094	49,43	56,75
PSG1.0-32S	PSG1.0-32SL	32	32	34	8	25	0,129 - 0,051	3,08	2,39	0,102	50,69	58,22
PSG1.0-35S	PSG1.0-35SL	35	35	37	8	25	0,129 - 0,051	3,37	2,62	0,114	52,44	60,20
PSG1.0-38S	PSG1.0-38SL	38	38	40	10	34	0,129 - 0,051	3,66	2,84	0,163	54,58	62,63
PSG1.0-40S	PSG1.0-40SL	40	40	42	10	34	0,129 - 0,051	4,92	3,82	0,173	56,56	64,95
PSG1.0-42S	PSG1.0-42SL	42	42	44	10	34	0,129 - 0,051	5,16	4,02	0,183	57,01	65,43
PSG1.0-45S	PSG1.0-45SL	45	45	47	10	34	0,129 - 0,051	5,53	4,30	0,199	57,82	66,39
PSG1.0-48S	PSG1.0-48SL	48	48	50	10	34	0,129 - 0,051	5,90	4,59	0,217	58,29	66,92
PSG1.0-50S	PSG1.0-50SL	50	50	52	10	34	0,129 - 0,051	7,29	5,67	0,229	64,32	73,87

Dimensioni in mm

Modulo 1,0

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa	Prezzo unit. da 1 a 5	
Inox 303	Inox 316	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Inox 303	Inox 316	Inox 303 (kg)	Inox 303	Inox 316
PSG1.0-52S	PSG1.0-52SL	52	52	54	10	40	0,171 - 0,069	7,58	5,90	0,275	66,24 €	76,04 €
PSG1.0-55S	PSG1.0-55SL	55	55	57	10	40	0,171 - 0,069	8,02	6,24	0,295	69,01 €	79,23 €
PSG1.0-58S	PSG1.0-58SL	58	58	60	10	40	0,171 - 0,069	8,45	6,58	0,317	71,11 €	81,64 €
PSG1.0-60S	PSG1.0-60SL	60	60	62	10	40	0,171 - 0,069	10,41	8,09	0,331	72,74 €	83,57 €
PSG1.0-62S	PSG1.0-62SL	62	62	64	10	40	0,171 - 0,069	10,75	8,36	0,347	75,12 €	86,30 €
PSG1.0-65S	PSG1.0-65SL	65	65	67	10	50	0,171 - 0,069	11,27	8,77	0,438	80,50 €	92,42 €
PSG1.0-68S	PSG1.0-68SL	68	68	70	10	50	0,171 - 0,069	11,79	9,17	0,463	84,67 €	97,22 €
PSG1.0-70S	PSG1.0-70SL	70	70	72	10	50	0,171 - 0,069	12,14	9,44	0,481	86,44 €	99,25 €
PSG1.0-72S	PSG1.0-72SL	72	72	74	10	50	0,171 - 0,069	12,49	9,71	0,498	88,30 €	101,40 €
PSG1.0-75S	PSG1.0-75SL	75	75	77	10	50	0,171 - 0,069	13,01	10,12	0,526	94,18 €	108,16 €
PSG1.0-78S	PSG1.0-78SL	78	78	80	10	60	0,171 - 0,069	13,53	10,52	0,638	95,63 €	109,83 €
PSG1.0-80S	PSG1.0-80SL	80	80	82	10	60	0,171 - 0,069	17,76	13,82	0,658	97,55 €	111,99 €
PSG1.0-82S	PSG1.0-82SL	82	82	84	10	60	0,173 - 0,067	18,21	14,16	0,678	98,97 €	113,64 €
PSG1.0-85S	PSG1.0-85SL	85	85	87	10	60	0,173 - 0,067	18,87	14,68	0,709	101,10 €	116,06 €
PSG1.0-90S	PSG1.0-90SL	90	90	92	10	60	0,173 - 0,067	19,98	15,54	0,764	104,34 €	119,78 €
PSG1.0-95S	PSG1.0-95SL	95	95	97	10	60	0,173 - 0,067	21,09	16,41	0,822	115,48 €	132,59 €
PSG1.0-100S	PSG1.0-100SL	100	100	102	14	70	0,173 - 0,067	23,75	18,76	0,968	117,01 €	134,36 €
PSG1.0-110S	PSG1.0-110SL	110	110	112	14	70	0,173 - 0,067	26,12	20,63	1,099	146,47 €	168,17 €
PSG1.0-120S	PSG1.0-120SL	120	120	122	14	70	0,173 - 0,067	28,49	22,51	1,244	165,68 €	190,21 €

Dimensioni in mm