

# Modulo 2,0

## Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



- **Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)**
- **Materiale:**
  - Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
  - Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC
- **Dentatura tagliata a norma DIN 867**
- **Spessore del dente a norma DIN 3967**
- **Rendimento vicino al 98%**

### Opzioni

- **Cambiamento di alesaggio (H7)**
- **Scanalatura a chiavetta normalizzata a norma DIN6885 (J59)**
- **Foro maschiato**
- **Foro per copiglia**

### Info.

- **La coppia è indicativa ed è data per 100g/min**
- **Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.**

**Qualità grado 7e25**


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc. Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta	

Codice	Z	ØP	ØD	ØA	ØM	Gioco	Coppia (Nm)	Massa	Prezzo unit. da 1 a 5		
									Standard	Temprato	
PSG2.0-18	18	36	40	10	30	0,129 - 0,051	12,28	45,04	0,244	56,75 €	93,69 €
PSG2.0-19	19	38	42	10	30	0,129 - 0,051	12,97	47,54	0,262	58,04 €	95,80 €
PSG2.0-20	20	40	44	10	30	0,129 - 0,051	17,26	63,28	0,281	59,24 €	97,78 €
PSG2.0-21	21	42	46	12	35	0,129 - 0,051	18,12	66,44	0,330	60,80 €	100,37 €
PSG2.0-22	22	44	48	12	35	0,129 - 0,051	18,98	69,60	0,351	61,75 €	101,97 €
PSG2.0-23	23	46	50	12	35	0,129 - 0,051	19,85	72,77	0,373	63,08 €	104,08 €
PSG2.0-24	24	48	52	12	35	0,129 - 0,051	20,71	75,93	0,396	64,44 €	106,36 €
PSG2.0-25	25	50	54	12	35	0,129 - 0,051	21,57	79,09	0,420	68,06 €	112,29 €
PSG2.0-26	26	52	56	12	35	0,171 - 0,069	26,39	92,17	0,445	70,23 €	115,90 €
PSG2.0-27	27	54	58	12	35	0,171 - 0,069	27,41	95,71	0,471	72,72 €	120,04 €
PSG2.0-28	28	56	60	12	35	0,171 - 0,069	28,42	99,26	0,498	74,31 €	122,61 €

Dimensioni in mm

# Modulo 2,0



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG2.0-29	PSG2.0-29H	29	58	62	14	45	0,171 - 0,069	29,44	102,80	0,612	76,17 €	125,69 €
PSG2.0-30	PSG2.0-30H	30	60	64	14	45	0,171 - 0,069	33,50	105,67	0,640	77,86 €	128,43 €
PSG2.0-32	PSG2.0-32H	32	64	68	14	45	0,171 - 0,069	35,73	112,71	0,701	84,55 €	139,53 €
PSG2.0-35	PSG2.0-35H	35	70	74	14	45	0,171 - 0,069	39,08	123,28	0,799	93,32 €	154,01 €
PSG2.0-38	PSG2.0-38H	38	76	80	14	45	0,171 - 0,069	42,43	133,85	0,907	102,45 €	169,04 €
PSG2.0-40	PSG2.0-40H	40	80	84	16	55	0,171 - 0,069	57,07	156,72	1,092	106,76 €	176,18 €
PSG2.0-42	PSG2.0-42H	42	84	88	16	55	0,173 - 0,067	59,93	164,56	1,172	110,01 €	181,60 €
PSG2.0-45	PSG2.0-45H	45	90	94	16	55	0,173 - 0,067	64,21	176,31	1,300	114,85 €	189,45 €
PSG2.0-48	PSG2.0-48H	48	96	100	16	55	0,173 - 0,067	68,49	188,06	1,437	123,66 €	204,03 €
PSG2.0-50	PSG2.0-50H	50	100	104	20	65	0,173 - 0,067	84,59	212,58	1,646	132,40 €	218,45 €
PSG2.0-52	PSG2.0-52H	52	104	108	20	65	0,173 - 0,067	87,98	221,08	1,746	137,28 €	226,59 €
PSG2.0-55	PSG2.0-55H	55	110	114	20	65	0,173 - 0,067	93,05	233,84	1,903	155,05 €	255,82 €
PSG2.0-58	PSG2.0-58H	58	116	120	20	65	0,173 - 0,067	98,13	246,59	2,070	164,43 €	271,32 €
PSG2.0-60	PSG2.0-60H	60	120	124	20	65	0,173 - 0,067	120,80	265,61	2,186	168,58 €	278,22 €
PSG2.0-62	PSG2.0-62H	62	124	128	20	65	0,175 - 0,065	124,83	274,46	2,306	172,73 €	284,97 €

Dimensioni in mm