

# Modulo 3,0

## Ingranaggio a denti dritti

Acciaio pretrattato o acciaio cementato temprato



Qualità grado 7e25



- Qualità grado 7e25 DIN 3961 (AGMA Q10)

- Materiale:

Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC

Acciaio 20NCD2 cementato temprato 58HRC

- Dentatura tagliata a norma DIN 867

- Spessore del dente a norma DIN 3967

- Rendimento vicino al 98%

### Opzioni

- Cambiamento di alesaggio (H7)

- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN6885 (JS9)


- Foro maschiato

- Foro per copiglia

### Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

- Il grado e le tolleranze di taglio sono stabiliti prima del trattamento termico.



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.		-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Z	OP	OD	OA	OM	Gioco (mm)	Coppia (Nm)		Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Standard	Temprato	Denti	Primitivo	Esterno	Alesaggio	Mozzo		Standard	Temprato		Standard	Temprato
PSG3.0-18	PSG3.0-18H	18	54	60	14	45	0,171 - 0,069	38,23	140,16	0,835	67,77 €	111,84 €
PSG3.0-19	PSG3.0-19H	19	57	63	14	45	0,171 - 0,069	40,35	147,95	0,896	70,32 €	116,06 €
PSG3.0-20	PSG3.0-20H	20	60	66	14	45	0,171 - 0,069	53,71	196,92	0,960	72,66 €	119,83 €
PSG3.0-21	PSG3.0-21H	21	63	69	16	55	0,171 - 0,069	56,39	206,77	1,190	75,01 €	123,78 €
PSG3.0-22	PSG3.0-22H	22	66	72	16	55	0,171 - 0,069	59,08	216,61	1,261	77,58 €	128,05 €
PSG3.0-23	PSG3.0-23H	23	69	75	16	55	0,171 - 0,069	61,76	226,46	1,335	80,04 €	132,14 €
PSG3.0-24	PSG3.0-24H	24	72	78	16	55	0,171 - 0,069	64,45	236,31	1,412	82,36 €	135,88 €
PSG3.0-25	PSG3.0-25H	25	75	81	16	55	0,171 - 0,069	67,13	246,15	1,493	87,35 €	144,13 €
PSG3.0-26	PSG3.0-26H	26	78	84	16	55	0,171 - 0,069	82,14	301,17	1,577	92,35 €	152,41 €
PSG3.0-27	PSG3.0-27H	27	81	87	16	55	0,173 - 0,067	85,30	312,76	1,664	94,58 €	156,07 €
PSG3.0-28	PSG3.0-28H	28	84	90	16	55	0,173 - 0,067	88,46	324,34	1,755	97,16 €	160,37 €
PSG3.0-29	PSG3.0-29H	29	87	93	18	70	0,173 - 0,067	91,62	335,93	2,171	101,17 €	166,93 €
PSG3.0-30	PSG3.0-30H	30	90	96	18	70	0,173 - 0,067	104,25	356,63	2,268	104,82 €	172,98 €
PSG3.0-32	PSG3.0-32H	32	96	102	18	70	0,173 - 0,067	111,20	380,40	2,473	112,45 €	185,58 €
PSG3.0-35	PSG3.0-35H	35	105	111	18	70	0,173 - 0,067	121,63	416,07	2,805	130,25 €	214,97 €
PSG3.0-38	PSG3.0-38H	38	114	120	18	70	0,173 - 0,067	132,05	451,73	3,167	139,82 €	230,70 €
PSG3.0-40	PSG3.0-40H	40	120	126	18	70	0,173 - 0,067	177,62	528,93	3,425	143,73 €	237,18 €

Dimensioni in mm