Vite a occhiello inox

Diametro da M6 a M12


PTBss

Vite a occhiello
- *Materiale:*
  Inox 316
- *Nessuna marcatura sul prodotto*

Utilizzo

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando il CMU per il coefficiente di sicurezza 4





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	ØM	L	ØA	ØB	CMU (kg)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 4
PTB6-40/SS	M6	40	12	22	120	0,020	✔	5,26 €
PTB6-60/SS	M6	60	12	22	120	0,030	✔	5,63 €
PTB6-80/SS	M6	80	12	22	120	0,030	✔	6,05 €
PTB8-60/SS	M8	60	14	26	225	0,050	✔	7,36 €
PTB8-80/SS	M8	80	14	26	225	0,055	✔	8,05 €
PTB8-100/SS	M8	100	14	26	225	0,060	✔	8,91 €
PTB10-100/SS	M10	100	16	30	375	0,105	✔	13,79 €
PTB12-120/SS	M12	120	16	35	600	0,165	✔	21,69 €

**Nel limite della disponibilità - Dimensioni in mm*