


**Vite a occhio**

- Materiale:  
Inox 316
- Nessuna marcatura sul prodotto

**Utilizzo**

Il carico di rottura si ottiene moltiplicando il CMU per il coefficiente di sicurezza 4

**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	20+	40+	60+	80+	100+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	ØM	L	ØA	ØB	CMU (kg)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 19
PTB6-40/SS	M6	40	12	22	120	0,020	✓	5,34 €
PTB6-60/SS	M6	60	12	22	120	0,030	✓	5,71 €
PTB6-80/SS	M6	80	12	22	120	0,030	✓	6,13 €
PTB8-60/SS	M8	60	14	26	225	0,050	✓	7,47 €
PTB8-80/SS	M8	80	14	26	225	0,055	✓	8,17 €
PTB8-100/SS	M8	100	14	26	225	0,060	✓	9,03 €
PTB10-100/SS	M10	100	16	30	375	0,105	✓	13,98 €
PTB12-120/SS	M12	120	16	35	600	0,165	✓	21,99 €

\*Nel limite della disponibilità - Dimensioni in mm