
Pignone tendicatena

PTR

Per applicazioni correnti


- ***Pignone tenditore per catena utilizzabile con il tenditore automatico* BTE**
- *Con cuscinetti a sfere*
- *Ingrassaggio permanente*
- *Materiale:*
  Dado, vite e pignone in acciaio bicromato
- *Velocità massima: 70m/min*
- *T° d'utilizzo: -30° a +80°*


Eccellente rapporto qualità/prezzo



Accessori

- *Tenditore automatico* **BTE**
  (vol. 2 *p.234*)





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Passo	Nb. di denti Z	S	ØdM	ØD	A	B	C	E	F	L	Codice tenditore	Stock*	Prezzo Unit. da 1 to 3
Per catena semplice														
PTR-04B1	6,000	15	2,6	M6	6	7	15	4	6	6	28	BTE2	✔	27,55 €
PTR-05B1	8,000	14	2,8	M8	8	7,5	16	4	7	8	30	BTE2	✔	25,11 €
PTR-06B1	9,525	17	5,3	M10	12	12	22	7	10	10	44	BTE3	✔	17,50 €
PTR-08B1	12,700	17	7,2	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✔	19,33 €
PTR-10B1	15,800	16	9,1	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✔	25,09 €
PTR-12B1	19,050	14	11,1	M12	17	15	26	9	12	12	53	BTE4/BTE5	✔	28,84 €

Codice	Passo	N. di denti Z	ØdM	ØD	A	B	G	F	K	Codice tenditore	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
Per catena doppia												
PTR-06B2	9,525	17	M12	12	12	35	10,24	12	35	BTE4	-	42,61 €
PTR-08B2	12,700	17	M18	17	15	45	13,92	18,5	44	BTE5	-	50,12 €
PTR-10B2	15,800	16	M20	17	15	45	16,59	20	46	BTE6	-	72,71 €
PTR-12B2	19,050	14	M20	17	15	45	19,46	20	49	BTE6	-	82,72 €
Per catena tripla												
PTR-06B3	9,525	17	M12	12	12	35	10,24	12	45	BTE4	-	57,67 €
PTR-08B3	12,700	17	M18	17	15	45	13,92	18,5	58	BTE5	-	75,22 €
PTR-10B3	15,800	16	M20	17	15	45	16,59	20	64	BTE6	-	107,82 €
PTR-12B3	19,050	14	M20	17	15	45	19,46	20	64	BTE6	-	112,86 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Pignone tendicatena inox

Per ambienti aggressivi

PTRss


- ***Pignone tenditore per catena utilizzabile con i tenditore automatici BTE/SS***
- *Con cuscinetti a sfere schermati*
- *T° d'utilizzo: fino a +100°C*
- *Velocità massima: 70 m/min.*
- *Materiale:*
  Dado, vite e pignone in inox 304L
  Viteria A2

Per ambienti aggressivi



Accessori

- *Tenditore automatico* **BTE/SS (vol. 2 p.235)**



IN STOCK*
Se no contattateci

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Passo	N. di denti Z	W	ØM	A	B	L	ØP	ØE	Codice tenditore	Prezzo unit. da 1 a 2
Semplice											
PTR-06B1/SS	9,525	15	5,3	M10	9	-	55	45,81	49,3	BTE3/BTE4	42,72 €
PTR-08B1/SS	12,700	15	7,2	M10	9	-	55	61,09	65,5	BTE4	52,60 €
PTR-10B1/SS	15,800	15	9,1	M12	12	-	80	76,36	83,0	BTE5	67,55 €
PTR-12B1/SS	19,050	15	11,1	M12	12	-	80	91,63	99,8	BTE5	100,47 €
Doppio											
PTR-06B2/SS	9,525	15	5,3	M10	9	10,24	55	45,81	49,3	BTE4	78,64 €
PTR-08B2/SS	12,700	15	7,2	M10	9	13,92	60	61,09	65,5	BTE4	98,37 €
PTR-10B2/SS	15,800	15	9,1	M12	12	16,59	80	76,36	83,0	BTE5	127,09 €
PTR-12B2/SS	19,050	15	11,1	M12	12	19,46	80	91,63	99,8	BTE5	193,49 €
Triplo											
PTR-06B3/SS	9,525	15	5,3	M10	9	10,24	60	45,81	49,3	BTE4	95,51 €
PTR-08B3/SS	12,700	15	7,2	M12	9	13,92	80	61,09	65,5	BTE5	137,11 €
PTR-10B3/SS	15,800	15	9,1	M12	12	16,59	80	76,36	83,0	BTE5	174,04 €
PTR-12B3/SS	19,050	15	11,1	M20	15	19,46	120	91,63	99,8	BTE6	228,81 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*