

PW PSW Modulo 0,5

Coppia ruota e vite senza fine

Vite senza fine in acciaio pretrattato

o **inox**





- Qualità grado 7e DIN 58405
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale:
Acciaio 35NCD6 pretrattato 28HRC
Inox 303
- Spessore del dente a norma DIN 58405

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min

Qualità grado 7e



PSW Vite con albero

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		Numero di principi	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Inox		Acciaio	Inox
Vite alesata				
PW0.5-1	PW0.5-1S	1	44,64 €	53,53 €
PW0.5-2	PW0.5-2S	2	44,64 €	53,53 €
PW0.5-3	PW0.5-3S	3	44,64 €	53,53 €
PW0.5-4	PW0.5-4S	4	44,64 €	53,53 €
Vite con albero				
PSW0.5-1	PSW0.5-1S	1	79,03 €	94,89 €
PSW0.5-2	PSW0.5-2S	2	79,03 €	94,89 €
PSW0.5-3	PSW0.5-3S	3	79,03 €	94,89 €
PSW0.5-4	PSW0.5-4S	4	79,03 €	94,89 €

Dimensioni in mm

Coppia ruota e vite senza fine

PWG

Ruota in bronzo

Modulo
0,5


- Qualità grado 7e DIN 58405
- Angolo di pressione: 20°
- Materiale: Bronzo CA104 (CuAl10Ni5Fe4)
- Spessore del dente a norma DIN 3967

Opzioni

- Modifica alesaggio (H7)
- Scanalatura a chiave normalizzata a norma DIN 6885 (JS9)
- Foro maschiato
- Foro per copiglia

Info.

- La coppia è indicativa ed è data per 100g/min
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota: es. vite PW0,5-4, ruota PWG0,5-15-4



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	19+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	N. denti	a	ØD	ØDa	ØDe	Alesaggio		ØM	Gioco teorico (mm)		Coppia (Nm)	Prezzo unit. da 1 a 5
						ØA	ØM		Max.	Min.		
PWG0.5-18-1	18	9,50	9,00	10,00	10,50	3	7,50	0,073 - 0,031	1,47	41,05 €		
PWG0.5-19-1	19	9,75	9,50	10,50	11,00	4	8,00	0,073 - 0,031	1,55	42,19 €		
PWG0.5-20-1	20	10,00	10,00	11,00	11,50	4	8,00	0,073 - 0,031	1,63	43,14 €		
PWG0.5-21-1	21	10,25	10,50	11,50	12,00	4	8,00	0,075 - 0,030	1,71	43,73 €		
PWG0.5-22-1	22	10,50	11,00	12,00	12,50	4	8,00	0,075 - 0,030	1,80	44,10 €		
PWG0.5-23-1	23	10,75	11,50	12,50	13,00	4	8,00	0,075 - 0,030	1,88	40,99 €		
PWG0.5-24-1	24	11,00	12,00	13,00	13,50	5	10,00	0,075 - 0,030	1,96	41,75 €		
PWG0.5-25-1	25	11,25	12,50	13,50	14,00	5	10,00	0,080 - 0,033	2,04	46,26 €		
PWG0.5-26-1	26	11,50	13,00	14,00	14,50	5	10,00	0,080 - 0,033	2,12	46,46 €		
PWG0.5-27-1	27	11,75	13,50	14,50	15,00	5	10,00	0,080 - 0,033	2,20	46,68 €		
PWG0.5-28-1	28	12,00	14,00	15,00	15,50	5	10,00	0,080 - 0,033	2,28	46,94 €		
PWG0.5-29-1	29	12,25	14,50	15,50	16,00	6	12,50	0,080 - 0,033	2,37	47,00 €		
PWG0.5-30-1	30	12,50	15,00	16,00	16,50	6	12,50	0,080 - 0,033	2,45	47,12 €		
PWG0.5-32-1	32	13,00	16,00	17,00	17,50	6	12,50	0,080 - 0,033	2,61	49,12 €		
PWG0.5-35-1	35	13,75	17,50	18,50	19,00	6	12,50	0,080 - 0,033	2,86	51,21 €		
PWG0.5-40-1	40	15,00	20,00	21,00	21,50	6	15,00	0,080 - 0,033	3,26	57,31 €		
PWG0.5-45-1	45	16,25	22,50	23,50	24,00	6	15,00	0,080 - 0,033	3,67	59,18 €		
PWG0.5-48-1	48	17,00	24,00	25,00	25,50	6	15,00	0,080 - 0,033	3,92	61,20 €		
PWG0.5-50-1	50	17,50	25,00	26,00	26,50	6	15,00	0,080 - 0,033	4,08	62,06 €		
PWG0.5-55-1	55	18,75	27,50	28,50	29,00	6	15,00	0,087 - 0,033	4,53	66,65 €		
PWG0.5-60-1	60	20,00	30,00	31,00	31,50	8	20,00	0,087 - 0,033	4,98	73,08 €		
PWG0.5-65-1	65	21,25	32,50	33,50	34,00	8	20,00	0,087 - 0,033	5,43	78,66 €		
PWG0.5-68-1	68	22,00	34,00	35,00	35,50	8	20,00	0,087 - 0,033	5,70	81,48 €		
PWG0.5-70-1	70	22,50	35,00	36,00	36,50	8	20,00	0,087 - 0,033	5,89	84,35 €		
PWG0.5-72-1	72	23,00	36,00	37,00	37,50	8	20,00	0,087 - 0,033	6,07	87,16 €		
PWG0.5-75-1	75	23,75	37,50	38,50	39,00	8	20,00	0,087 - 0,033	6,35	89,99 €		
PWG0.5-78-1	78	24,50	39,00	40,00	40,50	8	30,00	0,087 - 0,033	6,62	92,98 €		
PWG0.5-80-1	80	25,00	40,00	41,00	41,50	8	30,00	0,087 - 0,033	6,81	96,03 €		

A scelta: qualsiasi ruota da 18 denti fino a 80 denti

Dimensioni in mm