
Cuscinetto radiale a sfere

Q6

Acciaio

- ***Cuscinetto a sfere a contatto radiale***
- *Fila semplice di sfere*
- *I carichi statici e dinamici sono carichi radiali*



Versioni

- *Aperto: senza protezione*
- **ZZ:** *con 2 piastre di protezione*
- **2RS:** *con 2 guarnizioni di tenuta*

Info.


- *** Aperto*
- *2 larghezze appaiono nella tabella poiché i cuscinetti senza guarnizioni di tenuta sono più stretti*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Alesaggio ØA	ØD	Larghezza	Velocità max. (g/min)	Carico dinamico (N)	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5 Aperto	ZZ	2RS
Q693	3	8	3** / 4	60 000	560	179	-	17,78 €	9,92 €	9,92 €
Q624	4	13	5	40 000	1 300	485	✔	3,62 €	4,34 €	4,69 €
Q634	4	16	5	36 000	1 730	670	-	12,69 €	5,56 €	14,59 €
Q685	5	11	3** / 5	45 000	715	281	✔	17,37 €	10,00 €	14,83 €
Q625	5	16	5	36 000	1 730	670	✔	4,34 €	3,62 €	4,34 €
Q686	6	13	3,5** / 5	40 000	1 080	440	✔	12,81 €	9,92 €	7,27 €
Q626	6	19	6	32 000	2 340	885	✔	4,16 €	3,81 €	3,26 €
Q608	8	22	7	34 000	3 300	1 370	✔	3,11 €	5,25 €	3,11 €
Q61800	10	19	5	24 000	1 720	840	✔	5,49 €	6,33 €	6,52 €
Q6000	10	26	8	22 000	4 550	1 970	✔	4,51 €	4,69 €	4,88 €
Q6200	10	30	9	18 000	5 100	2 390	✔	4,15 €	5,41 €	5,41 €
Q6300	10	35	11	17 000	8 100	3 450	✔	9,82 €	6,47 €	6,65 €
Q61801	12	21	5	20 000	1 920	1 040	✔	6,80 €	7,12 €	7,12 €
Q6001	12	28	8	18 000	5 100	2 370	✔	4,69 €	4,88 €	5,02 €
Q6201	12	32	10	17 000	6 800	3 050	✔	5,56 €	5,41 €	5,56 €
Q6301	12	37	12	16 000	9 700	4 200	✔	8,80 €	8,06 €	6,80 €
Q61802	15	24	5	17 000	2 070	1 260	✔	6,80 €	7,33 €	7,19 €
Q6002	15	32	9	15 000	5 600	2 830	✔	5,56 €	5,41 €	5,56 €
Q6202	15	35	11	14 000	7 650	3 750	✔	6,08 €	5,91 €	5,76 €
Q6302	15	42	13	13 000	11 400	5 450	✔	9,10 €	7,71 €	8,06 €
Q61803	17	26	5	15 000	2 630	1 570	✔	7,89 €	8,41 €	8,41 €
Q6003	17	35	10	13 000	6 000	3 250	✔	6,29 €	5,91 €	5,91 €
Q6203	17	40	12	12 000	9 550	4 800	✔	8,56 €	6,80 €	7,00 €
Q6303	17	47	14	11 000	13 600	6 650	-	14,45 €	9,50 €	9,65 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	Alesaggio ØA	ØD	Larghezza	Velocità max. (g/min)	Carico dinamico (N)	Carico statico (N)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5 Aperto	ZZ	2RS
Q61804	20	32	7	13 000	4 000	2 470	✔	9,50 €	10,54 €	8,93 €
Q6004	20	42	12	11 000	9 400	5 000	✔	8,41 €	7,33 €	7,33 €
Q6204	20	47	14	11 000	12 800	6 600	✔	10,54 €	8,06 €	8,24 €
Q6304	20	52	15	10 000	15 900	7 900	✔	14,80 €	10,54 €	10,88 €
Q61805	25	37	7	10 000	4 300	2 950	✔	14,24 €	12,83 €	12,83 €
Q6005	25	47	12	9 500	10 100	5 850	✔	8,56 €	8,06 €	8,24 €
Q6205	25	52	15	9 000	14 000	7 850	✔	11,76 €	9,65 €	9,82 €
Q61806	30	42	7	9 000	4 500	3 450	✔	15,15 €	15,67 €	17,11 €
Q6006	30	55	13	8 000	13 200	8 300	✔	14,45 €	9,50 €	9,65 €
Q6206	30	62	16	7 500	19 500	11 300	✔	18,69 €	12,83 €	13,02 €
Q61807	35	47	7	7 500	4 750	3 900	-	18,31 €	21,72 €	19,78 €
Q6007	35	62	14	6 700	16 000	10 300	-	16,03 €	11,23 €	11,43 €
Q6207	35	72	17	6 300	25 700	15 300	-	24,37 €	16,54 €	25,36 €
Q61808	40	52	7	6 700	4 900	4 350	-	25,24 €	27,02 €	26,67 €
Q6008	40	68	15	6 000	16 800	11 500	✔	24,02 €	14,32 €	14,52 €
Q6208	40	80	18	5 600	29 100	17 800	✔	31,63 €	20,29 €	22,90 €
Q61809	45	58	7	6 000	5 350	5 250	-	34,84 €	45,43 €	34,48 €
Q6009	45	75	16	5 300	20 900	15 200	-	23,63 €	17,45 €	18,37 €
Q6209	45	85	19	5 300	31 500	20 400	-	35,90 €	27,40 €	27,80 €
Q61810	50	65	7	5 300	6 400	6 200	-	41,22 €	126,19 €	45,82 €
Q6010	50	80	16	4 800	21 800	16 600	-	31,63 €	19,40 €	20,41 €
Q6210	50	90	20	4 800	35 000	23 200	-	30,58 €	29,85 €	30,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm