

## Q6

## Acciaio

- **Cuscinetto a sfere a contatto radiale**
- **Fila semplice di sfere**
- **I carichi statici e dinamici sono carichi radiali**

### Versioni

- **Aperto**: senza protezione
- **ZZ**: con 2 piastre di protezione
- **2RS**: con 2 guarnizioni di tenuta

### Info.

- \*\* Aperto
- 2 larghezze appaiono nella tabella poiché i cuscinetti senza guarnizioni di tenuta sono più stretti




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 6+   | 20+  | 40+  | 60+  | 100+         |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | Alesaggio |    | Larghezza | Velocità max. (g/min) | Carico dinamico (N) | Carico statico (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |         |              |
|--------|-----------|----|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------|-----------------------|---------|--------------|
|        | ØA        | ØD |           |                       |                     |                    |        | Aperto                | ZZ      | 2RS          |
| Q693   | 3         | 8  | 3** / 4   | 60 000                | 560                 | 179                | -      | 16,92 €               | 9,44 €  | Su richiesta |
| Q624   | 4         | 13 | 5         | 40 000                | 1 300               | 485                | ✓      | 2,96 €                | 3,55 €  | 3,84 €       |
| Q634   | 4         | 16 | 5         | 36 000                | 1 730               | 670                | -      | 12,08 €               | 4,55 €  | 13,88 €      |
| Q685   | 5         | 11 | 3** / 5   | 45 000                | 715                 | 281                | ✓      | 16,53 €               | 8,18 €  | 12,13 €      |
| Q625   | 5         | 16 | 5         | 36 000                | 1 730               | 670                | ✓      | 3,55 €                | 2,96 €  | 3,55 €       |
| Q686   | 6         | 13 | 3,5** / 5 | 40 000                | 1 080               | 440                | ✓      | 12,19 €               | 12,89 € | 6,54 €       |
| Q626   | 6         | 19 | 6         | 32 000                | 2 340               | 885                | ✓      | 3,40 €                | 3,11 €  | 2,67 €       |
| Q608   | 8         | 22 | 7         | 34 000                | 3 300               | 1 370              | ✓      | 2,55 €                | 4,29 €  | 2,55 €       |
| Q61800 | 10        | 19 | 5         | 24 000                | 1 720               | 840                | ✓      | 3,84 €                | 4,42 €  | 4,55 €       |
| Q6000  | 10        | 26 | 8         | 22 000                | 4 550               | 1 970              | ✓      | 3,69 €                | 3,84 €  | 3,99 €       |
| Q6200  | 10        | 30 | 9         | 18 000                | 5 100               | 2 390              | ✓      | 2,67 €                | 4,42 €  | 4,42 €       |
| Q6300  | 10        | 35 | 11        | 17 000                | 8 100               | 3 450              | ✓      | 8,03 €                | 5,29 €  | 5,44 €       |
| Q61801 | 12        | 21 | 5         | 20 000                | 1 920               | 1 040              | ✓      | 5,56 €                | 5,29 €  | 5,29 €       |
| Q6001  | 12        | 28 | 8         | 18 000                | 5 100               | 2 370              | ✓      | 3,84 €                | 3,99 €  | 4,10 €       |
| Q6201  | 12        | 32 | 10        | 17 000                | 6 800               | 3 050              | ✓      | 4,55 €                | 4,42 €  | 4,55 €       |
| Q6301  | 12        | 37 | 12        | 16 000                | 9 700               | 4 200              | ✓      | 7,20 €                | 6,59 €  | 5,56 €       |
| Q61802 | 15        | 24 | 5         | 17 000                | 2 070               | 1 260              | ✓      | 5,56 €                | 6,00 €  | 5,88 €       |
| Q6002  | 15        | 32 | 9         | 15 000                | 5 600               | 2 830              | ✓      | 4,55 €                | 4,42 €  | 4,55 €       |
| Q6202  | 15        | 35 | 11        | 14 000                | 7 650               | 3 750              | ✓      | 4,98 €                | 4,84 €  | 4,71 €       |
| Q6302  | 15        | 42 | 13        | 13 000                | 11 400              | 5 450              | -      | 7,44 €                | 6,30 €  | 6,59 €       |
| Q61803 | 17        | 26 | 5         | 15 000                | 2 630               | 1 570              | ✓      | 6,45 €                | 6,88 €  | 6,88 €       |
| Q6003  | 17        | 35 | 10        | 13 000                | 6 000               | 3 250              | ✓      | 5,14 €                | 4,84 €  | 4,84 €       |
| Q6203  | 17        | 40 | 12        | 12 000                | 9 550               | 4 800              | ✓      | 7,00 €                | 5,56 €  | 5,73 €       |
| Q6303  | 17        | 47 | 14        | 11 000                | 13 600              | 6 650              | -      | 11,81 €               | 7,77 €  | 7,89 €       |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 6+   | 20+  | 40+  | 60+  | 100+         |
|-----|--------|------|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -10% | -15% | -20% | -30% | Su richiesta |

| Codice | Alesaggio |    | Larghezza | Velocità max. (g/min) | Carico dinamico (N) | Carico statico (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |          |         |
|--------|-----------|----|-----------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------|-----------------------|----------|---------|
|        | ØA        | ØD |           |                       |                     |                    |        | Aperto                | ZZ       | 2RS     |
| Q61804 | 20        | 32 | 7         | 13 000                | 4 000               | 2 470              | ✓      | 7,77 €                | 8,62 €   | 7,30 €  |
| Q6004  | 20        | 42 | 12        | 11 000                | 9 400               | 5 000              | ✓      | 6,88 €                | 6,00 €   | 6,00 €  |
| Q6204  | 20        | 47 | 14        | 11 000                | 12 800              | 6 600              | ✓      | 8,62 €                | 6,59 €   | 6,74 €  |
| Q6304  | 20        | 52 | 15        | 10 000                | 15 900              | 7 900              | ✓      | 12,10 €               | 8,62 €   | 8,90 €  |
| Q61805 | 25        | 37 | 7         | 10 000                | 4 300               | 2 950              | ✓      | 11,65 €               | 10,50 €  | 10,50 € |
| Q6005  | 25        | 47 | 12        | 9 500                 | 10 100              | 5 850              | ✓      | 7,00 €                | 6,59 €   | 6,74 €  |
| Q6205  | 25        | 52 | 15        | 9 000                 | 14 000              | 7 850              | ✓      | 9,61 €                | 7,89 €   | 8,03 €  |
| Q61806 | 30        | 42 | 7         | 9 000                 | 4 500               | 3 450              | ✓      | 12,39 €               | 12,81 €  | 13,99 € |
| Q6006  | 30        | 55 | 13        | 8 000                 | 13 200              | 8 300              | ✓      | 11,81 €               | 7,77 €   | 7,89 €  |
| Q6206  | 30        | 62 | 16        | 7 500                 | 19 500              | 11 300             | ✓      | 15,28 €               | 10,50 €  | 10,64 € |
| Q61807 | 35        | 47 | 7         | 7 500                 | 4 750               | 3 900              | -      | 14,98 €               | 17,76 €  | 16,17 € |
| Q6007  | 35        | 62 | 14        | 6 700                 | 16 000              | 10 300             | -      | 13,11 €               | 9,19 €   | 9,35 €  |
| Q6207  | 35        | 72 | 17        | 6 300                 | 25 700              | 15 300             | ✓      | 19,93 €               | 13,53 €  | 13,83 € |
| Q61808 | 40        | 52 | 7         | 6 700                 | 4 900               | 4 350              | -      | 20,64 €               | 22,10 €  | 21,81 € |
| Q6008  | 40        | 68 | 15        | 6 000                 | 16 800              | 11 500             | ✓      | 19,64 €               | 10,64 €  | 10,79 € |
| Q6208  | 40        | 80 | 18        | 5 600                 | 29 100              | 17 800             | ✓      | 25,87 €               | 16,59 €  | 17,03 € |
| Q61809 | 45        | 58 | 7         | 6 000                 | 5 350               | 5 250              | -      | 28,49 €               | 37,16 €  | 28,20 € |
| Q6009  | 45        | 75 | 16        | 5 300                 | 20 900              | 15 200             | -      | 19,33 €               | 12,97 €  | 13,41 € |
| Q6209  | 45        | 85 | 19        | 5 300                 | 31 500              | 20 400             | -      | 29,36 €               | 19,64 €  | 19,93 € |
| Q61810 | 50        | 65 | 7         | 5 300                 | 6 400               | 6 200              | -      | 33,71 €               | 103,20 € | 37,47 € |
| Q6010  | 50        | 80 | 16        | 4 800                 | 21 800              | 16 600             | -      | 25,87 €               | 15,87 €  | 15,17 € |
| Q6210  | 50        | 90 | 20        | 4 800                 | 35 000              | 23 200             | -      | 48,14 €               | 21,97 €  | 22,51 € |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm