

# Ruota con piastra

Carico medio fino a 110 kg

RBGPL

**- Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale**

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiale:  
Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata  
Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBG**)
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Supporto girevole



## Vantaggi

- Morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Antitraccia



ØD



B



H



L



M



ØT



ØK

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 10+ | 30+          |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice                                       | ØD  | B  | H   | L     | M     | ØT | ØK  | Diametro d'ingombro | Carico ammesso (kg) | Stock*  | Prezzo unit. |
|--|-----|----|-----|-------|-------|----|-----|---------------------|---------------------|---------|--------------|
|  |     |    |     |       |       |    |     |                     |                     |         | 1 a 9        |
| <b>Supporto fisso</b>                        |     |    |     |       |       |    |     |                     |                     |         |              |
| RBG50/PL/F                                   | 50  | 22 | 76  | 67x52 | 50x36 | 6  | -   | 45                  | ✓                   | 3.06 €  |              |
| RBG60/PL/F                                   | 60  | 24 | 85  | 67x52 | 50x36 | 6  | -   | 55                  | ✓                   | 3.29 €  |              |
| RBG80/PL/F                                   | 80  | 23 | 106 | 65x54 | 50x36 | 6  | -   | 65                  | ✓                   | 4.29 €  |              |
| RBG100/PL/F                                  | 100 | 26 | 122 | 67x60 | 46x46 | 6  | -   | 75                  | -                   | 5.77 €  |              |
| RBG125/PL/F                                  | 125 | 32 | 157 | 95x68 | 73x44 | 8  | -   | 110                 | ✓                   | 6.97 €  |              |
| <b>Supporto girevole</b>                     |     |    |     |       |       |    |     |                     |                     |         |              |
| RBG50/PL/P                                   | 50  | 22 | 76  | 64x48 | 50x36 | 6  | 98  | 45                  | ✓                   | 4.08 €  |              |
| RBG60/PL/P                                   | 60  | 24 | 85  | 64x48 | 50x36 | 6  | 110 | 55                  | ✓                   | 4.84 €  |              |
| RBG80/PL/P                                   | 80  | 23 | 106 | 64x48 | 50x36 | 6  | 138 | 65                  | ✓                   | 6.19 €  |              |
| RBG100/PL/P                                  | 100 | 26 | 123 | 64x48 | 50x36 | 6  | 166 | 75                  | ✓                   | 7.44 €  |              |
| RBG125/PL/P                                  | 125 | 32 | 161 | 90x70 | 70x50 | 8  | 216 | 110                 | ✓                   | 14.27 € |              |
| <b>Supporto girevole a doppio bloccaggio</b> |     |    |     |       |       |    |     |                     |                     |         |              |
| RBG50/PL/PDB                                 | 50  | 22 | 76  | 64x48 | 50x36 | 6  | 172 | 45                  | -                   | 5.68 €  |              |
| RBG60/PL/PDB                                 | 60  | 24 | 85  | 64x48 | 50x36 | 6  | 172 | 55                  | ✓                   | 6.05 €  |              |
| RBG80/PL/PDB                                 | 80  | 23 | 106 | 64x48 | 50x36 | 6  | 188 | 65                  | ✓                   | 7.60 €  |              |
| RBG100/PL/PDB                                | 100 | 26 | 123 | 64x48 | 50x36 | 6  | 188 | 75                  | ✓                   | 8.88 €  |              |
| RBG125/PL/PDB                                | 125 | 32 | 161 | 90x70 | 70x50 | 8  | 220 | 110                 | ✓                   | 15.84 € |              |

Dimensioni in mm