

Ruota con foro centrale

RBGTC

Carico medio fino a 120 kg

- Ruota con supporto girevole di tipo semi-industriale con foro centrale

- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiale:
 - Forcella: in lamiera d'acciaio stampata e zincata
 - Ruota con fascia in gomma, colore grigio, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBG**)
- T°. d'utilizzo: -20 °C a +60 °C

Supporto girevole



Vantaggi

- Morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Antitraccia



ØD



B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro		Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
					ØK				
Supporto girevole									
RBG50/TC/P	50	22	76	10		98	45	✓	3,84 €
RBG60/TC/P	60	24	85	10		110	55	✓	4,36 €
RBG80/TC/P	80	23	105	10		138	65	✓	5,60 €
RBG100/TC/P	100	26	121	10		166	75	-	6,84 €
RBG125/TC/P	125	32	158	13		216	110	✓	10,48 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio									
RBG50/TC/PDB	50	22	76	10		172	45	-	5,68 €
RBG60/TC/PDB	60	24	85	10		172	55	✓	5,89 €
RBG80/TC/PDB	80	23	105	10		188	65	✓	7,05 €
RBG100/TC/PDB	100	26	121	10		188	75	✓	10,00 €
RBG125/TC/PDB	125	32	158	13		220	110	✓	14,66 €

Dimensioni in mm