

Ruota con fascia in gomma nera

RBN

Carico pesante fino a 215 kg


- Ruota di tipo industriale costituita da una fascia in gomma piena semi-elastica
- Materiale:
 - Fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore
 - Corpo centrale in polipropilene
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo: -20 °C a +60 °C




Assorbe il rumore

Vantaggi


- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti




ØD



B



C



ØA

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammesso (kg)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 9
RBN80-34/ML	80	34	40	12	75	✓	2,79 €
RBN100-35/ML	100	35	39	12	100	✓	3,31 €
RBN125-38/ML	125	38	45	15	125	✓	5,19 €
RBN150-40/ML	150	40	45	15	150	✓	7,36 €
RBN160-38/ML	160	38	60	20	150	-	7,67 €
RBN200-47/ML	200	47	60	20	215	-	11,04 €

Dimensioni in mm