

Ruota in gomma con foro centrale

Carico pesante fino a 215 kg

RBNTC

- **Ruota industriale fino a 215 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio:
il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Materiale:
Forcella: in lamiera d'acciaio stampata, protetta da un rivestimento in zinco lucido
Ruota con fascia in gomma, colore nero, vulcanizzata 85° shore (vedere **RBN**)
- Mozzo liscio
- T° d'utilizzo : -20 °C a +60 °C



Supporto girevole a doppio bloccaggio

Vantaggi

- Ruota morbida e silenziosa
- Assorbe gli urti e le vibrazioni
- Non danneggia i pavimenti



ØD




B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro ØK	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
Supporto girevole							
RBN80/TC/P	80	34	105	12	158	75	9,76 €
RBN100/TC/P	100	35	125	12	182	100	10,76 €
RBN125/TC/P	125	38	152	12	210	125	13,31 €
RBN150/TC/P	150	40	179	12	242	150	17,17 €
RBN160/TC/P	160	38	188	12,5	267	150	24,29 €
RBN200/TC/P	200	47	232	12,5	320	215	29,54 €
Supporto girevole a doppio bloccaggio							
RBN80/TC/PDB	80	34	105	12	290	75	14,96 €
RBN100/TC/PDB	100	35	125	12	290	100	15,80 €
RBN125/TC/PDB	125	38	152	12	290	125	18,40 €
RBN150/TC/PDB	150	40	179	12	290	150	23,29 €
RBN160/TC/PDB	160	38	188	12,5	267	150	36,40 €
RBN200/TC/PDB	200	47	232	12,5	320	215	42,12 €

Dimensioni in mm