

Motoriduttore inox a ruota e vite senza fine

Componete il vostro motoriduttore*

Ideale per le applicazioni
agroalimentari



Piedi di supporto
RFV-FP



Coperchio di protezione
chiuso **RFV-CAP**



Motore da 0.18 kW a 1.5 kW



Riduttore **RFV40, RFV50 o RFV63**,
Rapporto di riduzione da 7,5/1 a 100/1
3 flange a scelta a seconda del motore
scelto



Coperchio di protezione
RFV-CAP aperto o chiuso per
evitare la ritenzione di sporco
nell'alesaggio in uscita



Braccio di reazione
RFV-BR per sostenere
meglio il carico

*Vedere la tabella di selezione



Riduttore **inox** a ruota e vite senza fine **Inx**

RFV_{BR}

Braccio di reazione

- Braccio di reazione per riduttore RFV
- Si monta in uscita del riduttore
- Materiale:
inox 316

Speciale agroalimentare



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	L	R	N	G	ØA	Prezzo unit.
RFV40-BR/SS	100	18	31,5	14	10	43,89 €
RFV50-BR/SS	100	18	38,5	14	10	46,03 €
RFV63-BR/SS	150	18	49,0	14	10	48,17 €

Dimensioni in mm

Ct Meca s.r.l.

WEB
04/2020

www.ctmeca.com - Tel. 011 760 95 05