



# Ruota **alte temperature**

Carico fino a 200kg

RHT

- Ruota in resina fenolica
- Mozzo liscio
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C

## Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature

**NUOVO!**



ØD



B



C



ØA

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	C	ØA	Carico ammissibile	Prezzo unit.
					(kg)	da 1 a 4
RHT80-35/ML	80	35	40	12	125	16,42 €
RHT100-35/ML	100	35	40	12	150	16,62 €
RHT125-40/ML	125	40	48	15	200	60,46 €

Dimensioni in mm