

- **Ruota industriale per temperature elevate**
- Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere
- Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.
- Mozzo liscio
- Materiali:
Supporto lamiera inox 304
Ruota in poliammide RHT
- T° di utilizzo: -30°C a +280°C



Fissa



Girevole


NUOVO!




Girevole doppio bloccaggio

Vantaggi

- Grande capacità di carico
- Resiste alle alte temperature




ØD




B




H




L



M



ØT



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	L	M	ØT	ØK	Diametro di ingombro ammissibile (kg)	Carico (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Fissa										
RHT80/PL/F/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	-	125	125	32,99 €
RHT100/PL/F/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	-	150	150	33,63 €
RHT125/PL/F/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	-	200	200	76,73 €
Girevole										
RHT80/PL/P/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	173	125	125	41,14 €
RHT100/PL/P/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	193	150	150	42,31 €
RHT125/PL/P/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	221	200	200	86,05 €
Girevole doppio bloccaggio										
RHT80/PL/PDB/SS	80	35	105	115x83	80x60	11x9	293	125	125	49,78 €
RHT100/PL/PDB/SS	100	35	126	115x83	80x60	11x9	293	150	150	50,95 €
RHT125/PL/PDB/SS	125	40	153	115x83	80x60	11x9	293	200	200	94,69 €

Dimensioni in mm