

PVC / FPDM



- Guarnizione venduta in rotoli

- Si aggancia alla lamiera o ad una parete

Caratteristiche dell'EPDM solo

- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, aali acidi. all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai aas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile









RJA10-11









RJAA0-01

SCONTI per 5m

1+ 5+ 50+ Sc. Prezzo -10% Su richiesta

SCONTI per 50m e 100m

Qtà		1+	3+	6+
	Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-28/5	EPDM nero	5 metri	V	44,50 €
RJA00-28/50	EPDM nero	50 metri	-	356,82 €
RJA10-11/5	PVC / EPDM nero	5 metri	V	54,97 €
RJAA0-01/5	PVC / EPDM nero	5 metri	V	71,86 €
RJAA0-01/50	PVC / EPDM nero	50 metri	-	570,56 €
RJAA0-02/5	EPDM nero	5 metri	V	61,71 €
RJAA0-02/50	EPDM nero	50 metri	-	489.45 €

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

FPDM


RJA

- Guarnizione venduta in rotoli

- Si aggancia alla lamiera o ad una parete

Caratteristiche dell'EPDM

- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai aas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile



SCONTI per 5m

Sc. Prezzo -10% Su richiesta

1,0-2,0

200	INII		
per	25m	e	50m

Otà 1+ Sc. Prezzo -10% Su richiesta

RJA00-25

Codice	Materiale	in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA10-03/5	EPDM nero	5 metri	V	51,98 €
RJA10-03/50	EPDM nero	50 metri	-	416,15€
RJA10-10/5	EPDM nero	5 metri	V	57,36 €
RJA10-10/25	EPDM nero	25 metri	✓	210,22 €
RJA00-25/5	EPDM nero	5 metri	✓	51,98 €
RJA00-25/50	EPDM nero	50 metri	V	416,51 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm













PVC RJA

- Guarnizione venduta in rotoli

- Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile
- Materiale: PVC nero









SCONTI per 5m


1+ 5+ 50+ Sc. Prezzo -10% Su richiesta **SCONTI** per 50m e 100m

3+ 1+ Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-02/5	PVC nero	5 metri	~	18,08 €
RJA00-02/100	PVC nero	100 metri	V	291,57 €
RJA00-08/5	PVC nero	5 metri	~	28,66 €
RJA00-08/50	PVC nero	50 metri	V	230.39 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm












FPDM RJA

- Guarnizione venduta in rotoli


Caratteristiche dell'EPDM

- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, aali acidi. all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai gas
- Ruona resistenza alle hasi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile





RJA11-27





BJA90-38

SCONTI per 5m

SCONTI per 50m e 100m 50+ Prezzo -10% Su richiesta Sc. Prezzo -10% Su richiesta

Codice	Materiale	in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA11-27/5	EPDM nero	5 metri	V	36,39 €
RJA11-27/100	EPDM nero	100 metri	-	563,16 €
RJA90-38/5	EPDM nero	5 metri	V	48,13 €
RJA90-38/50	EPDM nero	50 metri	-	385,80 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

