Guarnizione in gomma


RJA

PVC / EPDM

- ***Guarnizione venduta in rotoli***
- *Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile*


Caratteristiche dell'EPDM solo


- *Durezza da 30 a 90 Shore A*
- *T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C*
- *Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento*
- *Debole permeabilità ai gas*
- *Buona resistenza alle basi*
- *Non adatta ad oli e combustibile*
- *Infiammabile*






RJA00-28






RJA10-11





RJAA0-02





RJAA0-01

SCONTI *per 5m*

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI *per 50m e 100m*

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-28/5	EPDM nero	5 metri	✔	44,50 €
RJA00-28/50	EPDM nero	50 metri	-	356,82 €
RJA10-11/5	PVC / EPDM nero	5 metri	✔	54,97 €
RJAA0-01/5	PVC / EPDM nero	5 metri	✔	71,86 €
RJAA0-01/50	PVC / EPDM nero	50 metri	-	570,56 €
RJAA0-02/5	EPDM nero	5 metri	✔	61,71 €
RJAA0-02/50	EPDM nero	50 metri	-	489,45 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

- ***Guarnizione venduta in rotoli***
- *Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile*


Caratteristiche dell'EPDM

- *Durezza da 30 a 90 Shore A*
- *T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C*
- *Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento*
- *Debole permeabilità ai gas*
- *Buona resistenza alle basi*
- *Non adatta ad oli e combustibile*
- *Infiammabile*







RJA10-03





RJA10-10





RJA00-25

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI per 25m e 50m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA10-03/5	EPDM nero	5 metri	✔	51,98 €
RJA10-03/50	EPDM nero	50 metri	-	416,15 €
RJA10-10/5	EPDM nero	5 metri	✔	57,36 €
RJA10-10/25	EPDM nero	25 metri	✔	210,22 €
RJA00-25/5	EPDM nero	5 metri	✔	51,98 €
RJA00-25/50	EPDM nero	50 metri	✔	416,51 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Guarnizione in gomma

RJA


PVC

- ***Guarnizione venduta in rotoli***
- *Si aggancia alla lamiera o ad una parete sottile*
- *Materiale:*
  PVC nero





RJA00-02





RJA00-08

SCONTI *per 5m*

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI *per 50m e 100m*

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA00-02/5	PVC nero	5 metri	✔	18,08 €
RJA00-02/100	PVC nero	100 metri	✔	291,57 €
RJA00-08/5	PVC nero	5 metri	✔	28,66 €
RJA00-08/50	PVC nero	50 metri	✔	230,39 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

- *Guarnizione venduta in rotoli*


Caratteristiche dell'EPDM


- *Durezza da 30 a 90 Shore A*
- *T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C*
- *Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento*
- *Debole permeabilità ai gas*
- *Buona resistenza alle basi*
- *Non adatta ad oli e combustibile*
- *Infiammabile*





RJA11-27





RJA90-38

SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA11-27/5	EPDM nero	5 metri	✔	36,39 €
RJA11-27/100	EPDM nero	100 metri	-	563,16 €
RJA90-38/5	EPDM nero	5 metri	✔	48,13 €
RJA90-38/50	EPDM nero	50 metri	-	385,80 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*