



- Guarnizione venduta in rotoli

### Caratteristiche dell'EPDM


- Durezza da 30 a 90 Shore A
- T° d'utilizzo: da -35°C a +120°C
- Ottima resistenza all'ozono, agli acidi, all'acqua calda ed all'invecchiamento
- Debole permeabilità ai gas
- Buona resistenza alle basi
- Non adatta ad oli e combustibile
- Infiammabile



RJA11-27



RJA90-38



### SCONTI per 5m

Qtà	1+	5+	50+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	Su richiesta

### SCONTI per 50m e 100m

Qtà	1+	3+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	Su richiesta

Codice	Materiale	Condizionato in rotolo da	Stock*	Prezzo unit.
RJA11-27/5	EPDM nero	5 metri	✓	21,01 €
RJA11-27/100	EPDM nero	100 metri	-	337,03 €
RJA90-38/5	EPDM nero	5 metri	✓	38,90 €
RJA90-38/50	EPDM nero	50 metri	-	311,70 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm