

Ruota in poliammide con foro centrale **inox**

Carico pesante fino a 600 kg

RPCTCSS

- **Ruota industriale fino a 600 kg**
- Sistema girevole garantito da due giri di sfere
- Ruota con supporto girevole a doppio bloccaggio: il bloccaggio e lo sbloccaggio si ottengono mediante una pressione del piede sul pedale
- Mozzo liscio
- Materiali:
Forcella in lamiera inox
Ruota in poliammide (vedere RPC)
- T°. d'utilizzo: da -30 a +80°C



Vantaggi

- Leggera
- Non macchia il suolo
- Antitraccia
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Ridotta resistenza al rotolamento
- Per suolo uniforme e duro
- Perfettamente adatta alle movimentazioni in ambienti umidi e sporchi (pescheria, macelleria, industria conserviera)



ØD



B



H



ØE



ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codici	ØD	B	H	ØE	Diametro d'ingombro	Carico ammesso (kg)	Prezzo unit. 1 a 9
Girevole							
RPC60/TC/P/SS	60	31	96	12	155	200	25,19 €
RPC80/TC/P/SS	80	32	109	12	173	250	25,19 €
RPC100/TC/P/SS	100	32	124	12	193	300	26,97 €
RPC125/TC/P/SS	125	36	152	12	221	350	31,46 €
RPC150/TC/P/SS	150	37	179	12	257	400	55,84 €
RPC160/TC/P/SS	160	40	197	12,5	268	600	72,57 €
RPC200/TC/P/SS	200	50	240	12,5	318	700	77,38 €
Girevole a doppio bloccaggio							
RPC80/TC/PDB/SS	80	32	109	12	173	250	34,45 €
RPC100/TC/PDB/SS	100	32	124	12	193	300	36,30 €
RPC125/TC/PDB/SS	125	36	152	12	221	350	38,70 €
RPC150/TC/PDB/SS	150	37	179	12	257	400	75,28 €
RPC160/TC/PDB/SS	160	40	197	12,5	268	600	88,52 €
RPC200/TC/PDB/SS	200	50	240	12,5	318	700	98,97 €

Dimensioni in mm